

# ClickShare Conferencing Button

ClickShare Conferencing Button



- **Ikonische ClickShare-Komponente**
- **USB-C-Gerät für den Start von Drahtloskonferenzen und das Teilen von Inhalten.**
- **Zusätzlicher Quick Button mit Funktionen für die Zusammenarbeit**
- **Ultraschnelle Einrichtung**

Mit dem ClickShare Conferencing Button erhalten Sie sofortigen Zugriff auf Drahtloskonferenzen, einer immersiveren, interaktiven und gästefreundlichen Meeting Erfahrung. Richten Sie Ihr Remote-Meeting mit Ihrer bevorzugten UC-Lösung ein. Schließen Sie das USB-C Gerät an Ihren Laptop an, ein Klick und in weniger als 7 Sekunden werden Sie automatisch mit Kameras, Mikrofonen, Soundbars und anderen AV-Peripheriegeräten im Meetingraum verbunden. Sie erhalten einen besseren Klang, haben eine umfassendere Sicht auf den Raum und können außerdem Videos zu Ihrem Mix hinzufügen.

Nehmen Sie mit nur einem Klick an Ihrem nächsten Microsoft Teams-Anruf teil. Mit dem ClickShare Button oder der Desktop-App entscheiden Sie, was Ihnen am besten gefällt. Sie stellen sofort eine drahtlose Verbindung zur Kamera und zu den Lautsprechern im Raum her und erfahren bessere hybride Meetings. Das Gleiche gilt auch für Zoom-, Webex- und andere Anrufe. Drahtlose Konferenzen mit dem ClickShare Button gestalten sich gastfreundlich. Jeder kann eine Videokonferenz starten und Inhalte sofort in jedem Besprechungsraum teilen. Keine Installation oder Schulung erforderlich. Einfach einstecken und loslegen! Mit dem zusätzlichen Quick Button können Sie erneut den großen Bildschirm auf Ihrem Gerät anzeigen – eine Funktion, die „lokale Anzeige“ genannt wird. Der Quick Button aktiviert außerdem erweiterte leistungsstarke Funktionen wie Ideenfindung, Moderation, Snapshots, Steuerung von AV-Geräten usw. Alternativ können Sie mit der ClickShare Desktop-App drahtlos konferieren und Inhalte teilen. Dabei stehen Ihnen zusätzliche Funktionalitäten zur Workflow-Integration zur Verfügung: Pausieren, Fensterauswahl, erweiterter Desktop, Ideation und Moderation. ClickShare Conference passt zu Ihrer Strategie für den digitalen Arbeitsplatz. Touch oder Touchless, Button oder App. Ihre Arbeitsweise, Ihre Entscheidung.

**TECHNISCHE DATEN****CLICKSHARE CONFERENCING BUTTON**

Gewicht	60 g -0.132 lb
Frequenzband	2.4 GHZ and 5 GHz
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Standalone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X im Netzwerkintegrationsmodus
Anschlüsse	USB-C Typ
Abmessungen (HxBxT)	14,6 mm x 59,3 mm x 161,39 mm / 0,57" x 2,354" x 6,354"
Stromverbrauch	Stromversorgung über USB 5V DC 350mA Typisch 500mA Maximum

Generiert am: 07 Jan 2022

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).