

SP-4816

LED-System für Bandenwerbung, mit 16 mm Pixelabstand und 6.000 Nits



Hohe Investitionsrendite

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Outdoor-Großbild-LED-Displays und der Visualisierungslösungen für die Fernsehbranche weiß Barco ganz genau, wie es Ihre Fernsehzuschauer mit dem besten Bild versorgt und Ihnen zur maximalen Rendite aus Ihren Werbeinvestitionen verhilft. Unser patentiertes, am oberen Bandenrand zu montierendes, zusätzliches Brand-up-Display sorgt für eine noch größere Sichtbarkeit der jeweiligen Marke und eine noch höhere Investitionsrendite für den betreffenden Werbekunden.

<br xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" /><br xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" /> Übertroffene Bilderzeugung für die Fernsehübertragung

Die Bandenwerbung von Barco sorgt dank ihrer ausgezeichneten Lesbarkeit bei Tages- und Flutlicht, ihrer überragenden Kontraststärke, ihrer mühelosen Synchronisation mit professionellen Kameraausrüstungen sowie ihrer individuellen Farboptimierung für perfekte, flimmerfreie Fernsehbilder von Marken, Logos und Werbebotschaften. Das Barco-LED-System für Bandenwerbung ist sowohl für Festinstallationen als auch für mobile Anwendungen konzipiert. So lassen sich 225 Meter Bandenwerbung mühelos auf einen einzigen LKW verladen und innerhalb von weniger als drei Stunden aufbauen.

TECHNISCHE DATEN**SP-4816**

Pixel pitch	16mm
Brightness	6,000 nits (typical)
Pixel density	11,250/sqm 1,046/sqf
LED configuration	1R, 1G, 1B
Hor. viewing angle	+70° / +70° color shift
Vert. viewing angle	-10° / +35° color shift
Power consumption	200 W/m ² (typical)
Heat dissipation	682 BTU/hr (typical)
Color Processing	14-bit/color
Operational temperature	-10°C to 45°C (14°F to 113°F)
Operational humidity	10 to 99%
Weight / Tile	90kg (198.4lbs)
Dimensions (WxLxH)	2,560 x 160 x 800mm (100.8 x 6.3 x 31.5 inch)
Serviceability	Back
Ruggedness	IP65 (front) / IP54 (back)
Certifications	CE/ETL/RohS

Generiert am: 21 Jan 2018

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.