

# ClickShare CSE-800

Drahtloses System für Präsentationen und Zusammenarbeit in Vorstandszimmern und Konferenzräumen



- **Drahtlose Verbindung mit dem zentralen Bildschirm**
- **Verbesserte Sicherheitsfunktionen**
- **Bis zu 8 Benutzer gleichzeitig auf dem Bildschirm**
- **Teilen über Laptop, Tablet oder Smartphone**
- **Moderation, Blackboarding und Anmerkungen**
- **4K DCI**

Das CSE-800 wurde entwickelt, um die erstklassige ClickShare-Erfahrung in Vorstandszimmer, High-End-Konferenzräume und Tagungsräume zu bringen. Die zahlreichen neuen und einzigartigen Funktionen, die Möglichkeit, dass bis zu acht Personen gleichzeitig Inhalte teilen können, automatische und manuelle Moderationsfunktionen sowie Blackboarding- und Anmerkungenfunktionen machen das CSE-800 zum aktuell leistungsstärksten System in der ClickShare-Palette. Die CSE-800 Base Unit wurde für größere Unternehmen entwickelt, die erweiterte Sicherheitsfunktionen, mehr Verbindungsoptionen, wie AirPlay und Google Cast für Nicht-HDCP-Inhalte, und eine zentrale Verwaltung benötigen.

## **Doppelte Leistung**

Das CSE-800 verfügt über zwei HDMI-Eingänge und -Ausgänge. Dadurch kann eine direkte Verbindung zu Altsystemen hergestellt werden und es kann einfach in Konferenzsysteme integriert werden. Außerdem können zwei 4K-DCI-Displays von einer einzelnen Base Unit gesteuert werden. Außerdem ermöglichen die beiden Netzwerkverbindungen separate und gleichzeitige Verbindungen zu mehreren Netzwerken (z. B. Gast- und Unternehmensnetzwerke) und bieten zusätzliche Sicherheit und mehr Komfort für den Benutzer. Mit bis zu acht Personen, die Inhalte gleichzeitig teilen können, ermöglicht das CSE-800 die direkte Übertragung auf den zentralen Bildschirm und verbessert die Zusammenarbeit.

Die Moderationsfunktion wurde speziell für die Nutzung in größeren Räumen entwickelt, in denen mehrere Personen ihre Inhalte gleichzeitig übertragen möchten. Um ein zu schnelles Wechseln zwischen den Bildschirmen zu

verhindern, kann ein Moderator manuell auswählen, welche Inhalte zu welchem Zeitpunkt übertragen werden, um das Verfolgen der Inhalte zu vereinfachen und allen Teilnehmern eine großartige Erfahrung zu bieten. Die Moderationsfunktion kann jederzeit deaktiviert werden und zum normalen Betriebsmodus zurückgekehrt werden – mit Inhalten, die auf Knopfdruck geteilt werden können. Als Beitrag zur Benutzerfreundlichkeit können die Sicherheitsfunktionen des CSE-800 auf eine von drei vordefinierten Stufen festgelegt werden, je nach Richtlinien und Anforderungen des Unternehmens.

Erhältlich in der EMEA-Region, in den USA, Kanada und China ab dem 2. Quartal 2017. Andere Länder werden je nach Zertifizierung schnell folgen.

**TECHNISCHE DATEN****CLICKSHARE CSE-800**

<b>General specifications</b>	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 (Mojave) Android v5 & v6 & v7 & v8 & 8.1 (ClickShare app) iOS 8, 9, 10, 11 & 12 (ClickShare app)
Video outputs	2x HDMI
Video inputs	2x HDMI
Output resolution	4K DCI (4096x2160) @ 60Hz
AirPlay Support	iOS mirroring (AirPlay) from iOS 9.0 up to iOS 12 / Mac OS 10.14
Google Cast Support	Android 8.1 Oreo
Input resolutions	4K DCI (4096x2160) @ 60Hz
Frame rate	Using inputs: Up to 60fps with one input @ 4K Up to 30fps with two inputs @ 4K  Using the ClickShare Button or Apps: Up to 30 fps
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Number of sources simultaneous on screen	8 (4 per screen)
Number of simultaneous connections	64
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app
Extended desktop	Available (depending on your operating system). May require ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/b/g/n and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels not supported)
Connections	2x Ethernet LAN 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (back); 2x USB 3.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard Possible to extend to 5 years
<b>ClickShare Base Unit dimensions</b>	
Dimensions (HxWxD)	46.2mm x 282.3mm x 206.5mm (excl. antennas) / 1.8" x 11.1" x 8.1" 146.4mm x 282.3mm x 206.5mm (incl. antennas) / 5.8" x 11.1" x 8.1"
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Normal operation: 90W under full usage 52W under normal usage (connect 2 HDMI outputs, connect 1 HDMI input, share with 4 people) ECO mode: 30W Networked standby mode: < 1W Deep standby mode: < 0.5W
Weight	2.2kg / 4.85lbs

Generiert am: 24 Sep 2018

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).