

FLDX 1,7 - 2,5:1 (EN61)

WUXGA 1.58-2.33:1 WQXGA/4K 1.70-2.50:1 F80: 2,38–3,51: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 erfordert Objektivadapter R9801442)



Fokusbereich: 1,5-15,0 m Projektionsverhältnis

- WUXGA 1.58-2.33:1
- WQXGA/4K 1.70-2.50:1
- F80: 2,25-3,30:1 (WQXGA/4K UHD) (F80 erfordert Objektivadapter R9801442)
- Nativ: 4K 1,48-2,18 (F400 HR erfordert die Verwendung von F400-Objektivadaptern)

TECHNISCHE DATEN**FLDX 1,7 - 2,5:1 (EN61)**

Plattformen	Für die Projektorserien F35, FL40, F70, F80* und F90 *erfordert Objektivadapter R9801442. F80-spezifisches Projektionsverhältnis: 2,38–3,51: 1 (WQXGA/4K UHD)
Funktionsfähiger F/#	F 2.1-2.5 Motorisierte Blende F# 2.1-6.5 mit Speicher
Zoomverhältnis	1.47 Zoom und Fokussierung motorisiert mit Speicher
Feste Brennweite	33,7-49,54 mm
Brennweitenbereich	Standard: 1,5 m – 15 m
Gewicht	2,6 kg
Versandgewicht	3,1 kg
Brennweite	DMD-Chip WUXGA 1.58-2.33:1 WQXGA 1.70-2.50:1 Bildformattoleranz +/-2%

Generiert am: 12 Dec 2022

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.