

ClickShare CS-100 Huddle

Kabelloses Präsentationssystem für Treffpunkte



- **Kabellose Verbindung mit dem zentralen Bildschirm**
- **1 Benutzer auf dem Bildschirm**
- **Teilen über Laptop, Tablet oder Smartphone**
- **HDMI-Ausgang**

Bessere Zusammenarbeit in kleinen Teams. Treffpunkte sind kreative, flexible, einfache und intuitive Treffpunkte, in denen Sie Ihre eigenen Geräte einsetzen, um Ideen zu teilen, zu diskutieren und zu interagieren. Schnell und einfach.

Aus diesem Grund hat Barco das ClickShare CS-100 Huddle entwickelt. Mit diesem kabellosen Präsentationssystem, das für spontane Meetings in Treffpunkten konzipiert wurde, können Benutzer einfach das, was sich auf ihrem Laptop oder mobilen Gerät befindet, über den Präsentationsbildschirm teilen. Keine Kabel, keine Konfiguration, kein Warten auf Teilnehmer. Konzentrieren Sie sich auf das, was wichtig ist.

Verwandeln Sie Treffpunkte in lebendige Orte für eine effektive Zusammenarbeit

Mit dem CS-100 Huddle können Sie schnell kreative Inhalte in kleinen Meetingräumen und Treffpunkten teilen. Er bietet Ihrem Unternehmen ein einheitliches Meeting-Erlebnis, vom Treffpunkt bis zum Sitzungsraum. Alle – auch Gäste – können ohne jeden Schulungsaufwand ganz einfach eine Verbindung herstellen und ihre Inhalte teilen. Verwenden Sie die ClickShare-App, um den Inhalt Ihres Geräts auf den Bildschirm des Besprechungsraums zu übertragen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Firmware auf Ihrer Base Unit installiert haben, um das System optimal mit der Desktop-App nutzen zu können. Oder bestellen Sie den ClickShare Button zusätzlich zum Paket für eine erweitertes und unkompliziertes Teilen von Inhalten.

Perfekt für Ihr Unternehmen

Das CS-100 Huddle ist ein eigenständiges Modell mit einem HDMI-Ausgang. Es



können sich bis zu acht Benutzer verbinden, wobei jeweils einer seine Inhalte teilen kann. Es kann auch in das Unternehmensnetzwerk integriert und zentral verwaltet werden, um von einem einheitlichen Erlebnis vom Treffpunkt bis zum Sitzungsraum zu profitieren. Das CS-100 Huddle umfasst die standardmäßigen ClickShare-Sicherheitsfunktionen, einschließlich Verschlüsselung, Login-Management, HTTPS und der Möglichkeit, die SSID des drahtlosen Netzwerks der Base Unit zu verbergen.

Das CS-100 Huddle ist ein mit ISO 27001-zertifizierten Abläufen und Prozessen erstelltes Produkt.

TECHNISCHE DATEN**CLICKSHARE CS-100 HUDDLE**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI 1.2
Output resolution	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm
Frame rate	Up to 30 fps*
Number of sources simultaneous on screen	1
Number of simultaneous connections	8
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels not supported)
Connections	1x Ethernet LAN 100Mbit 1x (back) + 1x (front) USB Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm)
Noise Level	Fanless
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard
Google Cast Support	Google Cast not supported
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions	
Weight	600g / 1.32lbs
Dimensions (HxWxD)	205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1" x 4.5" x 1.8" (Min.)
Power consumption	Operation: 6W (typical) / 18W (max) Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)

Generiert am: 08 May 2020

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.