

# CTWU-61B

5.500 Lumen, WUXGA, 1-Chip-DLP-Projektor



- Gestochen scharfe Bilder mit brillanten Farben
- Große Objektivverschiebungsmöglichkeiten für flexible Installation
- Kompakte Bauweise
- Zuverlässigkeit rund um die Uhr

\*Nur bei ausgewählten Großhändlern verfügbar

Der CTWU-61B eignet sich ideal für Besprechungsräume, Kooperationsräume, Konferenzräume, Schulungsräume, Gotteshäuser, Museen und andere Orte, an denen Bildqualität von besonderer Bedeutung ist.

### Lautlos und kompakt

Mit seinen 5.500 Lumen und der WUXGA-Auflösung ist der CTWU-61B wirklich ein bahnbrechender Projektor. Er ist nicht nur kleiner und leichter als andere Projektoren im 5.000- und 6.000-Lumen-Segment, sondern liefert auch eine unübertroffene Bildqualität mit marktführenden Kontrastverhältnissen. All das wird in einem stilvollen, weißen Projektor mit extrem niedrigem Geräuschpegel gebündelt – die perfekte Wahl für alle Kooperationsräume, erstklassig ausgestatteten Tagungsräume, Konferenzräume und Vorstandszimmer.

### Unübertroffene Bildqualität

Dank seiner hochwertigen Optik und des hohen Kontrastverhältnisses gewährleistet der CTWU-61B kristallklare Bilder mit lebendigen und dynamischen Farben von fast jeder Quelle. Darüber hinaus ist der Projektor für maximale Flexibilität mit HDBaseT-, 3G-SDI-, DisplayPort-, DVI-, HDMI- und VGA-Anschlüssen ausgestattet.

### Langlebig

Der CTWU-61B bietet ein filterfreies Design und zuverlässige DLP®-Technologie für unvergleichliche Bildgenauigkeit und geringe Gesamtbetriebskosten. Neben seiner Konstruktion, die auf uneingeschränkten Einsatz ausgelegt ist, wird er zudem mit einer Garantie von drei Jahren geliefert – Sorgenfreiheit inklusive.

**TECHNISCHE DATEN****CTWU-61B**

Projektortyp	1-Chip-DLP-Projektor
Technologie	LVDS DMD™ mit DarkChip3™
Auflösung	1.920 x 1.200 (WUXGA)
Helligkeit	5.500 ANSI-Lumen (Farbrad mit großer Helligkeit)
Kontrast	Bis zu 5.300:1
Helligkeitsgleichförmigkeit	>80 %
Bildseitenverhältnis	16:10
Objektivtyp	Ausschließlich reine Glaslinsen
Optiken	Zoomobjektiv EN51 (1.60-2.21:1), festes Weitwinkelobjektiv EN52 (0.92:1), festes Ultraweitwinkelobjektiv EN53 (0.74:1), EN54 (2.5-3.9:1), Super-Weitwinkelzoomobjektiv EN55 (0.80-1.08 :1), Weitwinkelzoomobjektiv EN56 (1.06 – 1.62:1), Ultra-Short-Throw-Objektiv EN57 (0.28:1)
Linsenverstellung	Motorisiert. Reichweite ist vom Objektiv abhängig.
Farbkorrektur	RealColor™
Leuchtmittel	1 x 350W UHP (dimmbar)
Lebensdauer der Lampe	Bis zu 2.000 Stunden (volle Leistung) / 2.500 Stunden (Energiesparmodus)
Lampengehäuse, Schnellaustausch	Ja
Lampengarantie	500 Stunden oder 90 Tage
Gekapseltes optisches System	Ja
Ausrichtung	Tisch – Decke (360 Grad durch Lampenachse)
3D	Ja, HDMI 1.4a
Eingänge	2 x DisplayPort 1.2 (HBR2), 1 x DVI-Dual Link, 1 x HDMI 1.4a, 1 x VGA, 2x 3G-SDI, 1x HDBaseT
Eingangsaufösungen	Auflösung von 2.560 x 1.600 bis 640 x 480 Pixeln; RGBHV, RGBS, RGsB; benutzerdefinierte Formate verfügbar; HDTV (1080p, 1080i, 720p); NTSC, PAL, SECAM
Softwarewerkzeuge	SimCAD, Projektor-Toolset
Bedienung	IR, RS232, Ethernet, USB
Netzwerk-Verbindung	10/100/1000-Base-T, RJ-45-Anschluss, RS-232
Stromversorgungsanforderungen	100-240 V / 50-60 Hz
Stromverbrauch	weniger als 530W
Geräuschpegel	38 dBA (voll), 36 dBA (Eco-Modus), 28 dB mit vollem Rauschunterdrückungs-Kit
Betriebstemperatur	10 -40 °C /50 -104 °F, 0-3.000 m (Lagerungstemperatur: -20 -60 °C/-4 -140 °F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 -80% relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung: 10 -90% relative Luftfeuchtigkeit)
Thermischer Verlust BTU	max. 1.807 BTU/h
Abmessungen (BxTxH)	342 x 306 x 143 mm / 13,46 x 12,05 x 5,63 Zoll
Gewicht	7,5 kg (16,5 lbs)
Standardzubehör	Netzkabel, drahtlose Fernbedienung
Zertifizierungen	Konform mit FCC, Kapitel 15 Klasse A und CCC, cCSAus, cUL, UL und CE
Gewährleistung	Dreijahresgarantie auf Teile und Arbeit Auf 5 erweiterbar.

Generiert am: 20 Dec 2018

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).