


Ushio 4000W DXL-40BAF/L



Wenden Sie sich an Barco, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

TECHNISCHE DATEN**USHIO 4000W DXL-40BAF/L**

Lieferant	USHIO
Lieferantenbestellnummern	Noch zu bestätigen
Garantiestunden	1400

Generiert am: 13 Dec 2018

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.