


Ushio 1600W DXL-16BAF



Wenden Sie sich an Barco, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

TECHNISCHE DATEN**USHIO 1600W DXL-16BAF**

Lieferant	USHIO
Lieferantenbestellnummern	Noch zu bestätigen
Garantiestunden	3.000

Generiert am: 21 Jan 2018

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.