

# FLD+ 1,2 - 1,7 : 1 (EN43)



## Projektionsverhältnis

- SX+ 1,20–1,70:1
- 1080/WUXGA 1,12–1,58:1
- Panorama/WQXGA 1,20–1,70:1
- F80: 1,68 - 2,38 : 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 erfordert den FLD/FLD+ Linsenadapter)

**TECHNISCHE DATEN****FLD+ 1,2 - 1,7 : 1 (EN43)**

---

Working F/#	F 2.4-2.7 Motorized Iris F# 2.4-6.5
Zoom ratio	1.42 Motorized zoom and focus
Focal length	23.95-34.02 mm
Focus Range	1.5-15 m
Custom focus range	Extended focus range is available, please contact sales for details
Weight	2.84 kg
Throw Ratio	DMD chip <ul style="list-style-type: none"><li>■ WQXGA 1.2-1.7:1</li><li>■ 1080p /WUXGA 1.12-1.58 :1</li><li>■ SXGA+ 1.2-1.7:1</li></ul>
	Image size tolerance +/-2%

---

Generiert am: 09 Dec 2020

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).