

CR/CN feste superweite (hohe Auflösung) (EN47)

0,61:1 (WUXGA)/0,65:1 (WQXGA und 4K UHD) für das F80
(benutzerdefinierter Support von Drittanbieter erforderlich)



Fokusbereich 0,5-4,0 m

Projektionsverhältnis

- SX+ 0,66:1
- 1080/WUXGA 0,61:1
- Panorama/WQXGA 0,65:1
- F80: 0,91: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 erfordert den FLD/FLD+-Linsenadapter und es ist ein spezifischer Support für Teile von Drittanbietern erforderlich)

TECHNISCHE DATEN**CR/CN FESTE SUPERWEITE (HOHE AUFLÖSUNG) (EN47)**

Working F/#	F 2.1 Motorized Iris F# 2.1-6.0
Zoom ratio	No zoom Motorized focus
Focal length	12.6 mm
Focus Range	Optical Performance 0.5-4.0 m
Custom focus range	Extended focus range is available, please contact sales for details
Weight	5.4 kg
Throw Ratio	DMD chip <ul style="list-style-type: none">■ WQXGA 0.65:1■ 1080p/WUXGA 0.65:1■ SXGA+ 0.65:1

Image size tolerance +/-5%

Generiert am: 09 Mar 2018

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.