

FLD+ 2,5–4,6 (EN44)

2,33–4,3: 1 (WUXGA)/2,5–4,6 (WQXGA) für das F70 und F90 3,51–6,45: 1 (WQXGA und 4K UHD) für F80 (Objektivadapter der FLD-Reihe erforderlich)



Projektionsverhältnis

- SX+ 2,50–4,60:1
- 1080/WUXGA 2,33–4,30:1
- Panorama/WQXGA 2,50–4,60:1
- F80: 3,51–6,45: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 erfordert den FLD/FLD+-Linsenadapter)

TECHNISCHE DATEN**FLD+ 2,5–4,6 (EN44)**

| | |
|--------------------|---|
| Working F/# | F 2.1-2.93 Motorized Iris F# 2.1-6.5 |
| Zoom ratio | 1.85 Motorized zoom and focus |
| Focal length | 49.52-91.6 mm |
| Focus Range | Optical Performance 2.5-25 m Mechanical 2.0-40 m |
| Custom focus range | Extended focus range is available, please contact sales for details |
| Weight | 3.08 kg |
| Throw Ratio | DMD chip <ul style="list-style-type: none">■ WQXGA 2.50-4.60 :1■ 01080p /WUXGA 2.33-:4.3 : 1■ SXGA+ 2.5-4.60 :1 |

Image size tolerance +/-2%

Generiert am: 09 Mar 2018

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.