

DP2K-6E

Kompakter DLP-Barco Alchemy-Kinoprojektor für Leinwandbreiten von bis zu 7,5 m (24 Fuß)



- **Halb so laut wie der derzeit leiseste digitale Kinoprojektor**
- **Simple Austauschmöglichkeit der UHP-Lampe sorgt für einfache Wartung**
- **vollintegrierter und DCI-konformer Projektor**

Digitale Kinoerlebnisse, wo sie niemand erwartet

Der DP2K-6E bringt kompakte, vollintegrierte und DCI-konforme digitale Kinoprojektion auch in kleine und unabhängige Kinos weltweit. Und wie!

Warum Sie den DP2K-6E lieben werden

- Kostengünstig und vollintegriert dank des integrierten Series 3-Alchemy-Moduls von Barco
- UHP-Lampen und kompaktes Design ermöglichen einfache Wartung
- Halb so laut wie der derzeit leiseste Projektor auf dem Markt und dabei äußerst kompakt
- Bewährte Barco-Qualität und Modularität jetzt auch für die kleinsten Screens

Die Elektronik der Serie 3 kombiniert Medien-Server-Funktionalitäten mit Filmverarbeitungselektronik

Weniger Einheiten führen zu mehr Zuverlässigkeit und sind benutzerfreundlicher
Einfach Bedienung dank der intuitiven „Barco Web Commander“-Benutzeroberfläche

- Die Elektronik der Serie 3 kombiniert Medien-Server-Funktionalitäten mit Filmverarbeitungselektronik
- Weniger Einheiten führen zu mehr Zuverlässigkeit und sind benutzerfreundlicher
- Einfach Bedienung dank der intuitiven „Barco Web Commander“-Benutzeroberfläche

TECHNISCHE DATEN**DP2K-6E**

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel-Auflösung | 2.048 x 1.080 Pixel |
| Gehäuse | Hermetisch versiegelte DMD-Chips und Optikbaugruppe |
| Lichtausgabe | DCI-Farben: 4.800 Lumen/Nicht-DCI: 7.200 Lumen |
| Leuchtmittel | Duale 465-W-UHP-Lampen |
| Bildgröße | Bis zu 7,5 m/24,6 Fuß breit (Leinwand-Gain 1.2 bei 14 ftL) |
| Kontrast | 1.600:1 |
| DMD TM -Chip | 3x 0,69 DC2K mit dunklem Metallic-Gehäuse |
| Primärobjective | Voll motorisiert 1,2 -1,7 1,34 -1,9 1,5 -2,15 1,7 -2,55 2,0 -3,9 |
| Steuerungs-E/A | 3x Ethernet (RJ 45) 8x GPIO (DB 25) 3D-Schnittstelle USB-Schnittstelle |
| Integrierter Kino-Medienprozessor | DCI 4K 2D bis zu 60 fps DCI 4K 3D (24 oder 30 fps pro Auge) DCI mit hohen Bildfrequenzen 2K 3D bis zu 120 fps (60 fps pro Auge) JPEG 2000-Bitraten von bis zu 625 MB/s 2-Kanal-Farbkorrektur MPEG-2 (4:2:0 und 4:2:2 bis zu 60 fps) 2x HDMI2.0a (bis zu 4K 2D 60 fps) 2x 3G-SDI-Eingänge 16x AES/EBU-Audiokanäle (2x RJ45) 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 2x Gbe für Content Connectivity und Einspielung 2x vorderseitige USB 3.0-Anschlüsse für schnelle Einspielung 2x vorderseitige USB-2.0-Anschlüsse Video-Watermarking: Civolution NexGuard Audio-Watermarking: Civolution Unterteilungssysteme: Unterstützung für SMPTE 430-10 |
| Integrierter Speicher | 1,9 TB effektiver Speicherplatz (RAID-5) / 3x im laufenden Betrieb austauschbare 2,5-Zoll-Festplatten mit 1 TB 3,9 TB effektiver Speicherplatz (RAID-5) / 3x im laufenden Betrieb austauschbare 2,5-Zoll-Festplatten mit 2 TB |
| Barco Web Commander | Projektor-Dashboard Projektor-Steuerungskarte Player/Editor/Planer anzeigen Automatisierung, 3D, Einspielung TMS-Integration Status des intelligenten Projektors Via HTML5-Webbrowser einschließlich Tablets für iOS & Android |
| Barco Communicator | Installation & Konfiguration des Projektors Aktualisierung & Wartung des Projektors |
| Stromversorgungsanforderungen | 200–240 VAC |
| Abmessungen Projektor (HxBxT) | 369 x 689 x 664 mm / 14,5 x 27,1 x 26,1 Zoll |
| Gewicht Projektor | 53,8 kg/119 lbs (mit Griffmulden für einfaches Tragen) |
| Umgebungstemperatur | Max. 35 °C / 95 °F |
| Optionen | Barco CineMate-App (iOS & Android) – gratis 3D-Add-ons Touchscreen-Monitor inkl. Barco Commander & Communicator Pedestal CineCare Web Auro 11.1-Lizenz Barco Escape-Lizenz Live 3D*** Deckenbefestigungssatz*** (***) Roadmap) |
| Geräuschpegel | 48 dB(A) |
| Anforderungen Luftstrom | 43 CFM |

Generiert am: 17 Jun 2020

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.