

ClickShare CX-20

Verwandeln Sie kleine Meetingräume und Treffpunkte in inspirierende Konferenzeinrichtungen.



- **Umfassende BYOD-Unterstützung**
- **Remote-Zusammenarbeit**
- **Plattformunabhängig: funktioniert mit allen Geräten, jeder UC&C-Technologie und einer Vielzahl von AV-Peripheriegeräten.**
- **Verbesserte Sicherheit**
- **Verbunden und über die Cloud verwaltet**
- **Mit 1 Conferencing Buttons ausgestattet**
- **Zusammenarbeit über Conferencing Button oder Collaboration App**

Die moderne Unternehmenswelt erfordert reibungslose Zusammenarbeit und Flexibilität, insbesondere in Bezug auf Teammeetings in kleinen Besprechungsräumen und genau dies gewährleistet ClickShare CX-20 von Barco. ClickShare CX-20 fördert kreative Innovationen durch nahtlose drahtlose Konferenzen und kann Meetings anregender und produktiver gestalten.

Erfahren Sie, was das aktuelle ClickShare-Update zu bieten hat

Starten Sie ein Huddle Meeting von Ihrem Gerät aus

Mit ClickShare CX-20 ist das Anberaumen von Huddle Meetings von Ihrem Gerät aus leichter denn je, so dass alle Teilnehmer, egal ob vor Ort, als Gast oder aus der Ferne, eine nahtlose und immersive Konferenzerfahrung genießen können. Starten Sie Ihre Konferenz mit Ihrer bevorzugten Konferenzsoftware in Verbindung mit dem ClickShare Conferencing Button in weniger als sieben Sekunden. Das CX-20 verbindet sich drahtlos mit vorhandenen Kameras, Mikrofonen und Audio-Peripheriegeräten und sorgt somit für Zeitersparnis und maximierte Effizienz.

Entscheiden Sie, wie Sie zusammenarbeiten möchten

ClickShare CX-20 bietet Ihnen außergewöhnliche Flexibilität und vielfältige Auswahlmöglichkeiten, so dass Sie selbst entscheiden können, wie Sie zusammenarbeiten möchten. Der ClickShare Wireless Conferencing Button und die ClickShare Collaboration App sorgen für eine direkte und konsistente Benutzererfahrung vom PC, Mac oder Mobilgerät aus. Neben der Kompatibilität mit mehreren Geräten ist ClickShare CX-20 ebenfalls mit der Technologie Ihrer Conferencing-Plattform (UC) und einer Vielzahl von USB-Peripheriegeräten



kompatibel. Zusätzliche Funktionen wie lokale Anzeige des Raumbildschirms tragen zur Optimierung der Erfahrung bei.

Verbesserte Sicherheit und nahtlose Integration

Das drahtlose Konferenzsystem ClickShare CX-20 eignet sich für alle Unternehmensumgebungen und ist mit großartigen Funktionen für verbesserte Sicherheit und nahtlose Integration ausgestattet. ClickShare Conference lässt sich problemlos in sämtliche IT-Netzwerke integrieren, während die XMS (Cloud) Management Platform eine einfache Geräteverwaltung ermöglicht und für eine intuitive Benutzererfahrung und eindeutige Analysen sorgt, um von Ihrem digitalen Arbeitsplatz optimal zu profitieren. Bei praktischen Fragen zur Netzwerkbereitstellung von ClickShare Conference wenden Sie sich an unseren technischen Support oder an Ihren Ansprechpartner bei Barco.

TECHNISCHE DATEN**CLICKSHARE CX-20**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz, HDMI 1.4b
Audio output	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Desktop & Mobile*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	Yes
Local view & moderation	Local view of the room display only
Network connection	LAN & WiFi *
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard, 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates

Generiert am: 04 Feb 2021

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.