

# ClickShare CSE-200+

Drahtlose Collaboration-Lösung für kreatives Teilen von Inhalten für Unternehmensanwendungen



- Bis zu 2 Benutzer auf dem Bildschirm
- Teilen über Laptop, Tablet oder Smartphone
- Nahtloses Umschalten zwischen verkabelten und kabellosen Quellen und Layouts
- Verbesserte Sicherheitsfunktionen
- Anmerkungen, Blackboarding und Touchback auf einer 4K-Leinwand
- Zentrale Verwaltung
- 2 Buttons im Lieferumfang enthalten

Kreativität stärkt Unternehmen. Kreative Meetings, Brainstorms und Diskussionen verbessern die Teamzusammenarbeit und die Geschäftsergebnisse. Mit der drahtlosen Kollaborationslösung ClickShare sorgen Sie für mühelose Ideen und eine effiziente Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen.

Erfahren Sie, was das aktuelle ClickShare-Update zu bieten hat

## Verbessertes Teilen von Inhalten

Der CSE-200+ bietet interaktive kollaborative Erfahrungen für mittelgroße Besprechungsräume. Bis zu zwei Personen können Inhalte gleichzeitig teilen. Die Teilnehmer schließen einfach das USB-Gerät – den ClickShare Button – an ihren PC oder Mac an und zeigen ganz unkompliziert per Knopfdruck die Inhalte von ihrem Laptop auf dem großen Bildschirm im Tagungsraum an. Mit den ClickShare-Apps können Benutzer auch Inhalte von ihren Laptops, Smartphones oder Tablets teilen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Firmware auf Ihrer Base Unit installiert haben, um das System optimal mit der Desktop-App nutzen zu können.

## Fördern Sie Kreativität in Ihrem gesamten Unternehmen

Der CSE-200+ wurde für unternehmensweite Implementierungen entwickelt. Es bietet einen HDMI-Eingang für ältere Geräte, einen einfachen Wechsel zwischen kabelgebundenen und kabellosen Quellen, erweiterte Sicherheitsfunktionen, vollständige Netzwerkimtegration und zahlreiche Interaktivitätsfunktionen, einschließlich Kommentarfunktion, Blackboarding und Touchback-Unterstützung auf einer 4K-Leinwand sowie zentrale Verwaltung. Mit dem CSE-200+ können bis zu zwei Personen gleichzeitig Inhalte teilen. Dies fördert die Zusammenarbeit und das Brainstorming.

Das CS-200 ist ein mit ISO 27001-zertifizierten Abläufen und Prozessen erstelltes Produkt.

Durch Hinzufügen von ClickShare CSE-200+ zu Ihrer festen Konferenzraumeinrichtung (z. B. in einem Raum für Microsoft Teams oder Zoom) verbessern Sie die Interaktivität, Produktivität und Zusammenarbeit in Ihren Konferenzen mit Microsoft Teams und Zoom. Damit liegt der Fokus in Konferenzen wieder auf echter Zusammenarbeit.

**TECHNISCHE DATEN****CLICKSHARE CSE-200+**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI 1.4b
Video inputs	1x HDMI 1.2
Output resolution	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz
Input resolutions	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay Support	iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15
Google Cast Support	Android 9, 10
Miracast support	Miracast R2 support on Windows 10
Frame rate	Up to 30fps*
Number of sources simultaneous on screen	2
Number of simultaneous connections	16
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

**ClickShare Base Unit dimensions**

Dimensions (HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 50W (max) Standby:
Weight	900 gr

**Generiert am: 07 May 2021**

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).