

ClickShare CX-50

Kabellose Premium-Konferenzen für große Besprechungs- und Sitzungsräume



- **Umfassende BYOD-Unterstützung**
- **Remote-Zusammenarbeit via Button oder Desktop-App**
- **Funktioniert mit Ihrem Gerät, Ihrer Conferencing-Plattform und einer breiten Auswahl an AV-Lösungen**
- **Erweiterte Netzwerk- und AV-Integration**
- **Verbesserte Sicherheit, verbunden und über die Cloud verwaltet**
- **Volle Interaktivität**
- **HDMI-Eingangskabel**

An einem hybriden Arbeitsplatz müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Teams zu jeder Zeit eng miteinander zusammenarbeiten können. ClickShare CX-50 ist ein hochwertiges, plattformunabhängiges kabelloses Konferenzraumsystem, das genau dies ermöglicht. So sind Sie in weniger als sieben Sekunden verbunden und können an völlig kabellosen und produktiven hybriden Konferenzen teilnehmen.

Erfahren Sie, was das aktuelle ClickShare-Update zu bieten hat

Interagieren, diskutieren und arbeiten Sie mit Remoteteilnehmern in überragender AV-Qualität zusammen, um das Teilen von verschiedenen Inhalten zu ermöglichen

Drahtloskonferenzen in überragender Qualität

ClickShare CX-50 bietet hervorragende, naht- und kabellose Konferenzen mit nur einem Klick. Mit unserem plattformunabhängigen, kabellosen Raumsystem starten Sie ein hybrides Meeting von Ihrem Laptop aus mit einem beliebigen Konferenztool. Keine Kabel, kein Chaos. Jeder wird gehört, jeder wird gesehen, ganz gleich wo er oder sie ist.

Betreten Sie den Raum, verbinden Sie sich automatisch mit Raumgeräten wie Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern und Soundbars für eine hervorragende AV-Qualität. Funktioniert mit einer großen Auswahl an kompatiblen Lösungen von globalen Partnern und Marken. Bringen Sie die hybride Zusammenarbeit in großen Besprechungsräumen und Konferenzräumen mit nur einem Klick zum Laufen.

Wählen Sie die Art der Zusammenarbeit

Mit ClickShare CX-50 können Sie „Ihr eigenes Meeting mitbringen“ und entscheiden, wie Sie und Ihre Gäste zusammenarbeiten. Dank der Plug & Play-Funktionalität des



ClickShare Buttons und der intelligenten, zweckgebundenen Meetingabläufe der ClickShare-App gestalten sich Ihre Meetings intuitiv und interaktiv.

Das System bietet Ihnen eine Reihe von Funktionen für eine effektivere Zusammenarbeit in mittelgroßen bis großen Meetingräumen, einschließlich Kommentarfunktion zum Hinzufügen von Kommentaren durch Meetingteilnehmer, Blackboarding zur Aktualisierung von Angaben in Echtzeit sowie vollständige Touchscreen-Steuerung durch die ClickShare CX-50 Touchback-Unterstützung. Verwenden Sie den ClickShare Button und die ClickShare-App für eine intuitive und einheitliche Benutzererfahrung.

Bessere hybride Meetings? Ja! Mit intelligenten, intuitiven Meetingabläufe in der ClickShare-App

Intelligente, zielgerichtete Meetingabläufe machen Ihre Meeting-Erfahrung stressfrei. Gehen Sie in den Raum und Sie sehen sofort, ob der Raum verfügbar oder gebucht ist. Verbinden Sie sich automatisch mit dem Meetingraum (PresentSense Ultraschall-Näherungserkennung) oder nutzen Sie den Button. ClickShare leitet Sie als Gastgeber oder Teilnehmer (Hostflow). Starten Sie mit nur einem Tastenklick (One-Click-Join) das Meeting von Ihrem persönlichen Kalender aus. Teilen Sie Ihre Präsentation und verfolgen Sie gleichzeitig Videos von Remote-Teilnehmenden (ConferenceView). Teilen Sie den kompletten Bildschirm oder nur das Fenster mit der Anwendung, während Sie weiterhin private Notizen auf dem Bildschirm Ihres Laptops erfassen können. Nach dem Ende des Anrufs erscheint anstelle des Meetingraums eine Anzeige mit digitaler Außenwerbung.

Eine benutzerfreundliche Erfahrung und erweiterte Sicherheit

Eine Reihe von IT-freundlichen Funktionen macht ClickShare Conference zur perfekten Lösung für jede Unternehmensumgebung. ClickShare Conference zeichnet sich durch eine verbesserte Sicherheit aus und bietet eine fortschrittliche Netzwerkintegration in jedes IT-Netzwerk. Mit der XMS Cloud Management Plattform genießen Sie eine einfache Verwaltung von Einheiten, intuitive Benutzererfahrungen und klare Analysen, um Ihren digitalen Arbeitsplatz voranzutreiben.

Wenn Sie praktische Fragen zu den erweiterten Netzwerk- und AV-Integrationsoptionen von ClickShare Conference CX-50 haben, wenden Sie sich an unseren technischen Support oder an Ihren Kontakt bei Barco.

Sie können ClickShare ohne Verzögerungen in Ihren Besprechungsräumen einsetzen, da alle Modelle vorrätig sind.

TECHNISCHE DATEN**CLICKSHARE CX-50**

Abmessungen ClickShare-Grundgerät	
Abmessungen (HxBxT)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Stromversorgung	Standard-110/220 V AC-Stecker
Stromverbrauch	Betrieb: 50 W (max.) Standby:
Gewicht	
Allgemeine technische Daten	
Betriebssystem	Windows 10 oder höher macOS 11 (BigSur) und höher. Android v11 und höher (ClickShare-App) iOS 14 und höher (ClickShare-App)
Systemanforderungen	Für eine reibungslose Erfahrung mit Microsoft Teams oder Zoom. Mindestvoraussetzungen: Intel i3 Dual-Core Prozessor / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10 letzter Build oder Mojave letzter Build Empfohlen: Intel i5 4-Kern-Prozessor / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10, neueste Version oder macOS, neueste Version
Video-Ausgänge	4K UHD (3.840 x 2.160) @ 30Hz HDMI 1.4b
Video-Eingänge	1.920 x 1.080 @30Hz HDMI 1.4b
Audioausgang	USB, SPDIF, Buchse, HDMI
Verbindungen	1x Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB Typ-C 2.0 (Rückseite); 2x USB Typ 2.0 (Rückseite); 1x USB Typ A (Vorderseite) Analoger Audio-Audioausgang mit Minibuchse (3,5 mm), digitales S/PDIF
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Desktop und Mobilgerät
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Maximale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen (mit Buttons und/oder App): mindestens 32
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App)	32
Geräuschpegel	Max. 25dBA @ 0-30 °C Max. 30dBA @ 30-40 °C
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reichweite	Max. 30 m zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz (DFS)
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Touchscreen-Unterstützung : Ja Interaktivität : Ja
Drahtloskonferenzen	über App oder Button
Lokale Ansicht	Hohe Qualität
Netzwerk-Verbindung	LAN und WLAN (Dual)
Management and reporting	Ja
Gewährleistung	Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre

Generiert am: 12 Dec 2022

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.