

ClickShare CSE-800

Sistema inalámbrico de presentación y colaboración para salas de juntas y conferencias



- **Conexión inalámbrica a la pantalla central**
- **Características de seguridad mejoradas**
- **Hasta 8 usuarios en pantalla de forma simultánea**
- **Comparta desde el ordenador portátil, la tableta o el smartphone**
- **Moderación, salas de juntas y toma de notas**
- **Se conecta fácilmente con equipos de AV y TI existentes**
- **4K DCI**
- **Se entrega con 4 Buttons**

El modelo CSE-800 se diseñó para introducir la tecnología de ClickShare en las salas de juntas, conferencias y reuniones más avanzadas. Actualmente, el CSE-800 es el sistema más potente de la serie ClickShare gracias a características exclusivas como la capacidad para compartir contenido de hasta ocho personas simultáneamente, moderación automática y manual, y funciones de pizarra y anotación. El CSE-800 fue diseñado para implementaciones empresariales y ofrece características de seguridad mejoradas, una gama más amplia de opciones de conectividad, incluido el soporte de AirPlay y Google Cast para contenido que no es HDCP, y administración central. Los usuarios simplemente conectan un dispositivo alimentado por USB, el botón ClickShare, a su PC o Mac y hacen clic en el botón para obtener el contenido de su computadora portátil en la gran pantalla de la sala de reuniones. Con la ClickShare app, los usuarios también podrán compartir contenido desde sus ordenadores portátiles, teléfonos móviles o tabletas. Instale la última versión del firmware instalado en la Base Unit para conseguir la mejor experiencia posible con la aplicación de escritorio.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

El poder de la colaboración interactivo

El CSE-800 incluye dos salidas y entradas HDMI. Hay conexión directa con el equipo existente y la integración es fácil con los sistemas de conferencias. Además, las dos pantallas 4K DCI pueden controlarse desde una sola Base Unit. Por otra parte, las 2 conexiones de red permiten la conexión simultánea e independiente con varias redes, p. ej., redes corporativas y las de los asistentes invitados, y se ofrece un nivel de seguridad y comodidad extra para los usuarios. El CSE-800

permite que ocho personas compartan su contenido simultáneamente. Además, garantiza una conectividad directa con la pantalla central y anima a la colaboración.



La función de moderación se diseñó específicamente para su uso en salas más grandes, en las que varios asistentes desean compartir contenido a la vez. Para evitar el cambio rápido de pantallas, lo que dificulta seguir el contenido, un moderador puede seleccionar manualmente qué contenido aparecerá en la pantalla y cuándo, para garantizar así la mejor experiencia para todos los asistentes. La función de moderación puede desactivarse en cualquier momento, para que el sistema vuelva al modo de funcionamiento normal de ClickShare, para compartir el contenido con el clic de un botón. Para mayor comodidad del usuario, las características de seguridad del CSE-800 se pueden establecer en uno de los tres niveles predefinidos, según las políticas y las necesidades de la empresa.

ClickShare introduce la función Touch Back y la puesta en común de ideas en las salas de juntas. Ejecute cualquier aplicación desde el ordenador portátil y contrólela desde la pantalla. Con unos pocos gestos en la pantalla, abra presentaciones, comparta correos o inicie vídeos. Céntrese en su audiencia y en los contenidos en lugar de en la herramienta de presentación.

Ajuste perfecto con Barco UniSee

El CSE-800 es también uno de los componentes básicos de Barco Ideation Wall para reuniones interactivas y de colaboración. Con solo combinar una pantalla mural de vídeo LCD Barco UniSee, un marco táctil específicamente diseñado para Barco UniSee y un ClickShare CSE-800 que admita la función de anotación, pizarra y asistencia Touch Back desde el primer momento, creará una experiencia única y unificada en su sala de reuniones que le permitirá disfrutar tanto de las funciones de interactividad que ofrece nuestra solución de colaboración inalámbrica ClickShare como de la experiencia de visualización sin divisiones de Barco UniSee, nunca antes vista en pantallas murales de vídeo LCD.

El CSE-800 es un producto creado con flujos y procesos que cuentan con la certificación ISO 27001.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CSE-800**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	2x HDMI 1.4b
Video inputs	2x HDMI 1.4b
Output resolution	4K DCI (4096x2160) @ 60Hz
Input resolutions	4K DCI (4096x2160) @ 60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay Support	iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15
Google Cast Support	Android 9, 10
Frame rate	Using HDMI inputs: Up to 60fps with one input @ 4K Up to 30fps with two inputs @ 4K* Using the ClickShare Button or Apps: Up to 30 fps @1080p
Number of sources simultaneous on screen	8 (4 per screen)
Number of simultaneous connections	64 (Button and/or App)
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app or using AirPlay / Google Cast
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/b/g/n and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHZ and 5 GHz (not all DFS channels supported. Full details can be found in the network deployment whitepaper)
Connections	2x Ethernet LAN 1Gbit 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (back); 2x USB 3.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CSE-800**

Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard Possible to extend to 5 years
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Dimensions (HxWxD)	46.2mm x 282.3mm x 206.5mm (excl. antennas) / 1.8" x 11.1" x 8.1" 146.4mm x 282.3mm x 206.5mm (incl. antennas) / 5.8"x 11.1" x 8.1"
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Normal operation: 90W under full usage 52W under normal usage (connect 2 HDMI outputs, connect 1 HDMI input, share with 4 people) ECO mode: 30W Networked standby mode: < 1W Deep standby mode: < 0.5W
Weight	2.2kg / 4.85lbs

Generado en: 06 Aug 2020

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.