

ClickShare CSE-800

Sistema inalámbrico de presentación y colaboración para salas de juntas y conferencias

- **Conexión inalámbrica a la pantalla central**
- **Características de seguridad mejoradas**
- **Hasta 8 usuarios en pantalla de forma simultánea**
- **Comparta desde el ordenador portátil, la tableta o el smartphone**
- **Moderación, salas de juntas y toma de notas**
- **Se conecta fácilmente con equipos de AV y TI existentes**
- **4K DCI**
- **Se entrega con 4 Buttons**

El modelo CSE-800 se diseñó para introducir la tecnología de ClickShare en las salas de juntas, conferencias y reuniones más avanzadas. Actualmente, el CSE-800 es el sistema más potente de la serie ClickShare gracias a características exclusivas como la capacidad para compartir contenido de hasta ocho personas simultáneamente, moderación automática y manual, y funciones de pizarra y anotación. El CSE-800 fue diseñado para implementaciones empresariales y ofrece características de seguridad mejoradas, una gama más amplia de opciones de conectividad, incluido el soporte de AirPlay y Google Cast para contenido que no es HDCP, y administración central. Los usuarios simplemente conectan un dispositivo alimentado por USB, el botón ClickShare, a su PC o Mac y hacen clic en el botón para obtener el contenido de su computadora portátil en la gran pantalla de la sala de reuniones. Con la ClickShare app, los usuarios también podrán compartir contenido desde sus ordenadores portátiles, teléfonos móviles o tabletas. Instale la última versión del firmware instalado en la Base Unit para conseguir la mejor experiencia posible con la aplicación de escritorio.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

El poder de la colaboración interactivo

El CSE-800 incluye dos salidas y entradas HDMI. Hay conexión directa con el equipo existente y la integración es fácil con los sistemas de conferencias. Además, las dos pantallas 4K DCI pueden controlarse desde una sola Base Unit. Por otra parte, las 2 conexiones de red permiten la conexión simultánea e independiente con varias redes, p. ej., redes corporativas y las de los asistentes invitados, y se ofrece un nivel de seguridad y comodidad extra para los usuarios. El CSE-800



permite que ocho personas compartan su contenido simultáneamente. Además, garantiza una conectividad directa con la pantalla central y anima a la colaboración.

La función de moderación se diseñó específicamente para su uso en salas más grandes, en las que varios asistentes desean compartir contenido a la vez. Para evitar el cambio rápido de pantallas, lo que dificulta seguir el contenido, un moderador puede seleccionar manualmente qué contenido aparecerá en la pantalla y cuándo, para garantizar así la mejor experiencia para todos los asistentes. La función de moderación puede desactivarse en cualquier momento, para que el sistema vuelva al modo de funcionamiento normal de ClickShare, para compartir el contenido con el clic de un botón. Para mayor comodidad del usuario, las características de seguridad del CSE-800 se pueden establecer en uno de los tres niveles predefinidos, según las políticas y las necesidades de la empresa.

ClickShare introduce la función Touch Back y la puesta en común de ideas en las salas de juntas. Ejecute cualquier aplicación desde el ordenador portátil y contrólela desde la pantalla. Con unos pocos gestos en la pantalla, abra presentaciones, comparta correos o inicie vídeos. Céntrese en su audiencia y en los contenidos en lugar de en la herramienta de presentación.

Ajuste perfecto con Barco UniSee

El CSE-800 es también uno de los componentes básicos de Barco Ideation Wall para reuniones interactivas y de colaboración. Con solo combinar una pantalla mural de vídeo LCD Barco UniSee, un marco táctil específicamente diseñado para Barco UniSee y un ClickShare CSE-800 que admita la función de anotación, pizarra y asistencia Touch Back desde el primer momento, creará una experiencia única y unificada en su sala de reuniones que le permitirá disfrutar tanto de las funciones de interactividad que ofrece nuestra solución de colaboración inalámbrica ClickShare como de la experiencia de visualización sin divisiones de Barco UniSee, nunca antes vista en pantallas murales de vídeo LCD.

El CSE-800 es un producto creado con flujos y procesos que cuentan con la certificación ISO 27001.

Añadir ClickShare CSE-800 a la configuración de su sala de reuniones fija (por ejemplo, una sala de Microsoft Teams o Zoom) mejora la interactividad, la productividad y la colaboración en las reuniones de Microsoft Teams y Zoom, porque recupera el verdadero enfoque de colaboración en las conferencias.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CSE-800**

Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 10 32 y 64 bits macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 y 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 y 13 (ClickShare app)
Salidas de vídeo	2x HDMI 1.4b
Entradas de vídeo	2x HDMI 1.4b
Resolución de salida	4K DCI (4096x2160) a 60 Hz
Resoluciones de entrada	4K DCI (4096x2160) a 60 Hz
Audio	Mediante HDMI, analógico mediante toma de audio de 3,5 mm, S/PDIF
Compatible con AirPlay	Duplicación de pantalla en iOS (AirPlay) desde iOS 9.0 hasta iOS 12 / Mac OS 10.14
Compatibilidad con Google Cast	Android 8.1 Oreo
Frecuencia de cuadro	Uso de entradas HDMI: Hasta 60 fps con una entrada con una resolución de 4K Hasta 30 fps con dos entradas con una resolución de 4K* Con el ClickShare Button o las aplicaciones: Hasta 30 fps con una resolución de 1080p
Número de fuentes simultáneas en pantalla	8 (4 por pantalla)
Número de conexiones simultáneas	44 (Botón y/o app)
Compatible con iPad, iPhone y Android	Compartir documentos, el explorador y la cámara de dispositivos Android e iOS mediante la ClickShare app
Escritorio extendido	Disponibile (según el sistema operativo). Podría necesitar paquete de ampliación de ClickShare.
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/b/g/n e IEEE 802.15.1
alcance	Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 pies) entre ClickShare Button y ClickShare Base Unit
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (no todos los canales DFS son compatibles. Los detalles completos se pueden encontrar en el documento técnico de implementación de red)
conexiones	2x LAN Ethernet de 1 Gbit 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (detrás); 2x USB 3.0 (delante) Salida de línea analógica en toma jack miniatura (3,5 mm), S/PDIF digital
nivel de ruido	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CSE-800**

rango de temperatura	Funcionamiento: 0 a +40 °C (+32 a +104 °F) Máx: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: -20 a -60 °C (-4 a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	
Garantía	3 años estándar Ampliable hasta 5 años
*Nota	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.
Dimensiones de la unidad base ClickShare	
Dimensiones (Al x An x P)	46,2 mm x 282,3 mm x 206,5 mm (sin antenas) / 1,8" x 11,1" x 8,1" 146,4 mm x 282,3 mm x 206,5 mm (con antenas) / 5,8"x 11,1" x 8,1"
Fuente de alimentación	Conexión 110/220 V CA estándar
consumo de potencia	Funcionamiento normal: 90 W en condiciones de uso completo 52 W en condiciones de uso normal (conectar 2 salidas HDMI, conectar 1 entrada HDMI, compartir con 4 personas) modo ECO: 30 W Modo en espera en red: < 1 W Modo en espera profundo: < 0,5 W
peso	2,2 kg/4,85 lbs

Generado en: 07 May 2021

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.