

ClickShare CS-100 Huddle

Sistema de presentación inalámbrica para espacios de reunión



- **Conexión inalámbrica a la pantalla central**
- **1 usuario en pantalla**
- **Comparta desde el ordenador portátil, la tableta o el smartphone**
- **Salida HDMI**

Colaboración más fluida en equipos pequeños. Los espacios de reunión son espacios que permiten una colaboración sencilla, intuitiva, flexible y creativa, donde puede usar su dispositivo para compartir, debatir e interactuar. Rápido y sencillo.

Por eso en Barco hemos desarrollado ClickShare CS-100 Huddle. Con este sistema de presentación inalámbrica diseñado para la colaboración espontánea en espacios de reunión, los usuarios pueden compartir fácilmente el contenido de sus ordenadores portátiles o dispositivos móviles en la pantalla de presentación. Sin cables, sin configuración y sin esperas. Para que puedan centrarse en lo que importa.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Convierta los espacios de reunión en dinámicos espacios colaborativos

El CS-100 Huddle permite compartir contenido de forma rápida y creativa en espacios y salas de reuniones pequeños. Acerque la misma experiencia de reuniones en toda la empresa, desde los espacios de reunión hasta las salas de juntas. Todos, incluidos los invitados, pueden conectarse y compartir, ya que no requiere formación. Utilice la ClickShare app para compartir el contenido de su dispositivo en la pantalla de presentación. Instale la última versión del firmware instalado en la Base Unit para conseguir la mejor experiencia posible con la aplicación de escritorio. O solicite el ClickShare Button además del paquete para compartir contenido de manera sencilla y mejorada.



La solución ideal para su empresa

El CS-100 Huddle es un modelo independiente con una salida HDMI que admite la conexión de hasta ocho usuarios simultáneamente, mostrando el contenido de un solo usuario a la vez. También se puede integrar en la red de la empresa para administrarlo de forma centralizada y disfrutar de la misma experiencia de colaboración en cualquier espacio de la empresa, desde los espacios de reunión hasta las salas de juntas. El CS-100 Huddle incluye las características de seguridad estándar de ClickShare, como el cifrado, la administración de los inicios de sesión, https y la posibilidad de ocultar el SSID de la red inalámbrica de la Base Unit.

El CS-100 Huddle es un producto creado con flujos y procesos que cuentan con la certificación ISO 27001.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CS-100 HUDDLE**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI 1.2
Output resolution	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm
Frame rate	Up to 30 fps*
Number of sources simultaneous on screen	1
Number of simultaneous connections	8
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels not supported)
Connections	1x Ethernet LAN 100Mbit 1x (back) + 1x (front) USB Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm)
Noise Level	Fanless
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard
Google Cast Support	Google Cast not supported
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions	
Weight	600g / 1.32lbs
Dimensions (HxWxD)	205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1" x 4.5" x 1.8" (Min.)
Power consumption	Operation: 6W (typical) / 18W (max) Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)

Generado en: 13 Jan 2021

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.