

ClickShare CS-100

Sistema independiente de presentación inalámbrica para salas de reuniones pequeñas



- **Conexión inalámbrica a la pantalla central**
- **1 usuario en pantalla**
- **Comparta desde el ordenador portátil, la tableta o el smartphone**
- **Salida HDMI**
- **Se entrega con 1 Button**

La clave del éxito de una reunión es la seguridad. Seguridad en las ideas, en su presentación y, por supuesto, en la tecnología de la sala de reuniones. Por ese motivo Barco ha desarrollado ClickShare. Este sistema de presentación inalámbrica permite a los usuarios compartir fácilmente el contenido de sus ordenadores portátiles o dispositivos móviles en la pantalla de presentación. Sin cables, sin configuración y sin esperas.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Compartir: una necesidad básica

El CS-100 traslada la experiencia de ClickShare a salas y espacios de reuniones de tamaño pequeño, donde es imprescindible poder compartir el contenido de ordenadores portátiles o dispositivos móviles. Cualquier persona, incluidos los invitados, puede conectarse con un solo clic y compartir contenido al instante, sin necesidad de aprender cómo funciona el dispositivo. Basta con conectar un dispositivo con USB (el ClickShare Button) al PC o Mac y pulsar el botón para transmitir el contenido de su ordenador portátil en la gran pantalla de la sala de reuniones. Con la ClickShare app, los usuarios también podrán compartir contenido desde sus ordenadores portátiles, teléfonos móviles o tabletas. Instale la última versión del firmware instalado en la Base Unit para conseguir la mejor experiencia posible con la aplicación de escritorio.

Un modelo independiente

El CS-100 es un modelo independiente con una salida HDMI que admite la conexión de hasta 8 usuarios simultáneamente, mostrando el contenido de un solo usuario a la vez. El CS-100 incluye las características de seguridad estándar de ClickShare, como el cifrado, la administración de los inicios de sesión, https y la posibilidad de ocultar el SSID de la red inalámbrica de la Base Unit.

El CS-100 es un producto creado con flujos y procesos que cuentan con la certificación ISO 27001.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CS-100**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI 1.2
Output resolution	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm
Frame rate	Up to 30 fps*
Number of sources simultaneous on screen	1
Number of simultaneous connections	8
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels not supported)
Connections	1x Ethernet LAN 100Mbit 1x (back) + 1x (front) USB Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm)
Noise Level	Fanless
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard
Google Cast Support	Google Cast not supported
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Weight	600g / 1.32lbs
Dimensions (HxWxD)	205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1" x 4.5" x 1.8" (Min.)
Power consumption	Operation: 6W (typical) / 18W (max) Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)

Generado en: 06 Aug 2020

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.