

CRWQ-62B

Proyector Collaborate DLP de un solo chip, 5.500 lúmenes, WQXGA



Compartir conjuntos de datos grandes en aplicaciones multiventana no entraña ningún problema con el sistema CRWQ-62B. La colaboración resulta más eficaz durante las reuniones gracias a que varios participantes pueden proyectar en la pantalla a la vez. Llenar toda la pantalla desde una sola fuente, o simplemente configurar una videoconferencia que incluya una presentación de PowerPoint, es realmente fácil con este proyector. Prescinde de las configuraciones complejas con varias pantallas usando un sistema combinado o configuraciones de pantallas de plasma o LCD con marco. El proyector CRWQ-62B produce imágenes estables y de elevado contraste que no cansan la vista y el nivel de emisión de ruidos es bajo, de modo que su sala de reuniones se convertirá en una eficiente sala de colaboración.

Imágenes sublimes

Con sus excepcionales 4,1 megapíxeles (resolución 2.560 x 1.600), el CRWQ-62B ofrece un 77% más de píxeles que una pantalla WUXGA convencional y un 97,5% más que una pantalla de 1080p, por lo que es la solución perfecta para presentar grandes conjuntos de datos en una sola imagen de gran calidad. Junto con las lentes de proyección de alto rendimiento, reproduce imágenes de una nitidez excepcional y un nivel incomparable de contraste y detalle, ventajas que agradecerá por la comodidad de uso del proyector.

Diseño rentable

Diseñado para una instalación fácil, el CRWQ-62B reduce considerablemente los costes de configuración y mantenimiento comparado con una solución combinada multicanal o de LCD/plasma con marcos. Lo único que necesita para el proyector es un cable DVI-D capaz de producir su elevada resolución. El CRWQ-62B tiene un diseño sin filtros, un sistema flexible de dos lámparas de bajo consumo, e integra la tecnología DLP® para una precisión inmejorable. Si el proyector se usa en el modo de una lámpara, obtendrá 5.000 horas de funcionamiento fiable sin tener que sustituir ningún componente.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CRWQ-62B**

Projector type	WQXGA single-chip DLP projector
Technology	LVDC DMD™ with DarkChip3™
Resolution	2,560 x 1,600 (WQXGA)
Brightness	5,500 ANSI lumens
Contrast ratio	6,500:1
Brightness uniformity	>90%
Aspect ratio	16:10
Lenses	All pure glass lenses: 0.8:1 EN42 wide angle lens; 0.8-1.21:1 EN46 ultra wide zoom lens; 1.2-1.7:1 EN43 wide angle lens; 1.7-2.5:1 EN41 standard zoom
Optical lens shift	Vertical: -144% to +144%; Horizontal: -70% to +70% (on zoom lenses)
Color correction	RealColor™
Lamps	2 x 300W UHP Vidi
Lamp lifetime	Up to 2,000 hours (full power) / Up to 2,500 hours (eco mode)
Lamp warranty (field replace/ factory replace)	500 hours or 90 days
Sealed DLP™ core	Yes
Orientation	table -ceiling
Integrated web server	Yes
3D	Passive polarized and Infitec (2 projectors)
Inputs	2 x DVI-I; 2 x HDMI 1.3a; 2 x VGA; Video inputs; 1 x component; 1 x S-video
Input resolutions	Up to 2,560 x 1,600 pixels input on all models. Output resolution depends on native resolution; HDTV (1080p, 1080i, 720p); EDTV (576p, 480p); SDTV (576i, 480i); NTSC, PAL, SECAM; progressive scan
Max. pixel clock	165 MHz
Software tools	Projector Toolset, ProNet
Control	1 x RJ-45 TCP/IP; 1 x 9-pin D-SUB RS232; 2 x 12V programmable trigger (3.5mm mini jack); 1 x Wired Remote 3.5mm mini jack; 2 x USB
Network connection	10/100 base-T, RJ-45 connection
Power requirements	100-240V / 50-60Hz
Max. power consumption	912W
Noise level (typical at 25°C/77°F)	40.9dB (ISO 9296)
Operational ambient temperature	10-40°C / 50°-104°F
Operational humidity	20-80% RH
Dissipation BTU	max 3,109 BTU/h
Dimensions (WxLxH)	510 x 233 x 376 mm / 20.08 x 9.17 x 14.80 inches
Weight	12.7 kg (28.0 lbs)
Shipping dimensions (WxLxH)	520 x 370 x 780 mm / 20.47 x 14.57 x 30.71 inches
Shipping Weight from Factory	20 kg (44 lbs)
Standard accessories	Power cord, wireless remote control
Certifications	Compliant with FCC, part 15 Class A and CCC, cCSAus, cUL, UL and CE
Warranty	Limited 3 years parts and labor

Generado en: 20 Dec 2018

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.