

TLD+ (1,14:1 WUXGA) (1,23:1 SXGA+)



TECHNICAL SPECIFICATIONS**TLD+ (1,14:1 WUXGA) (1,23:1 SXGA+)**

zoom motorizado	No aplicable
foco motorizado	No
ratio de desplazamiento	1,2 : 1
desplazamiento horizontal de lente	En SLM G5/G8 Izquierda 64% 64% Derecha
	En SLM R6/R8 Izquierda 59% 59% Derecha
desplazamiento vertical de lente	En SLM G5/G8 Arriba 100% 20% Abajo
	En SLM R6/R8 Arriba 84% 20% Abajo

Generado en: 21 Jan 2018

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.