


# Ushio 1600W DXL-16BAF



Para obtener más información, póngase en contacto con Barco.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS****USHIO 1600W DXL-16BAF**

---

Proveedor	USHIO
Números de pedido de proveedores	Pendiente de confirmación
Horas de garantía	3.000

---

Generado en: 21 Jan 2018

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para obtener la información más actual.