

FLD 0,74: 1 (EN12)

0,81: 1 (SX+)/0,74: 1 (WUXGA)



Alcance de enfoque: 0,5-5,0 m

Relación de distancia de proyección

- SX+ 0,81:1
- 1.080/WUXGA 0,74:1

TECHNICAL SPECIFICATIONS**FLD 0,74: 1 (EN12)**

Relación focal	F 2.1 Iris motorizado, n.º F 2.1-6.5
Relación de zoom	Sin zoom Enfoque motorizado
Distancia focal	16,35 mm a una distancia de proyección de 1,15 m
Rango de enfoque	Estándar: 0,5-5 m
Alcance de enfoque personalizado	Hay disponible un alcance de enfoque extendido. Póngase en contacto con nuestro personal de ventas para conocer más detalles.
peso	1,9 kg
ratio de desplazamiento	Chip DMD <ul style="list-style-type: none">■ 1080p/WUXGA 0,74:1■ SXGA+ 0,81:1■ 720p 0,93:1■ XGA 1,17:1

Tolerancia de tamaño de imagen de +/-5%

Generado en: 21 Jan 2018

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.