

FLD 0,74: 1 (EN12)

0,81: 1 (SX+)/0,74: 1 (WUXGA)



Alcance de enfoque: 0,5-5,0 m

Relación de distancia de proyección

- SX+ 0,81:1
- 1.080/WUXGA 0,74:1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**FLD 0,74: 1 (EN12)**

Working F/#	F 2.1 Motorized Iris F# 2.1-6.5
Zoom ratio	No zoom Motorized focus
Focal length	16.35 mm @ 1.15m projection distance
Focus Range	Standard: 0.5m – 5m
Custom focus range	Extended focus range is available, please contact sales for details
Weight	1.9 kg
Throw Ratio	DMD chip <ul style="list-style-type: none">■ 1080p/Wuxga 0.74:1■ SXGA+ 0.81:1■ 720p 0.93:1■ XGA 1.17:1
	Image size tolerance +/-5%

Generado en: 21 Jan 2018

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.