

ClickShare CSE-200

Sistema de presentación inalámbrica para salas de reuniones pequeñas y de tamaño medio



- **Conexión inalámbrica a la pantalla central**
- **Hasta 2 usuarios compartiendo contenido en la pantalla**
- **Comparta desde el ordenador portátil, la tableta o el smartphone**
- **Características de seguridad mejoradas**
- **Compatibilidad con Touch Back**
- **Gestión centralizada**
- **Se entrega con 2 Buttons**

La creatividad es uno de los principales activos de su organización. Con ClickShare, sus ideas recibirán toda la atención que merecen. Este sistema de presentación inalámbrica permite a los usuarios compartir el contenido de su ordenador portátil o su dispositivo móvil de manera sencilla en la pantalla de presentación. Sin cables, sin configuración y sin esperas.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Conéctese para sobresalir

El CSE-200 ofrece la experiencia de ClickShare en salas de reuniones pequeñas y de tamaño medio. Cualquier persona, incluidos los invitados, puede conectarse con un solo clic y compartir contenido al instante, sin necesidad de aprender cómo funciona el dispositivo. Basta con conectar un dispositivo con USB (el ClickShare Button) al PC o Mac y pulsar el botón para transmitir el contenido de su ordenador portátil en la gran pantalla de la sala de reuniones. Con la ClickShare app, los usuarios también podrán compartir contenido desde sus ordenadores portátiles, teléfonos móviles o tabletas. Instale la última versión del firmware instalado en la Base Unit para conseguir la mejor experiencia posible con la aplicación de escritorio.

Fomentar la colaboración

El CSE-200 se ha diseñado para eventos empresariales y ofrece características de seguridad avanzadas, una amplia variedad de opciones de conectividad (incluida la compatibilidad con AirPlay y Google Cast para contenido no HDCP), la función Touch Back y gestión centralizada. El CSE-200 permite a dos personas compartir contenido simultáneamente, garantiza la conectividad directa con la pantalla central y fomenta la colaboración. Para mayor comodidad del usuario, las características de seguridad del CSE-200 se pueden

establecer en uno de los tres niveles predefinidos, según las políticas y las necesidades de la empresa. Además, la API del dispositivo también facilita enormemente la integración en la red de la empresa. ClickShare también lleva la función Touch Back a las salas de reuniones. Ejecute cualquier aplicación desde el ordenador portátil y contrólela desde la pantalla. Con unos pocos gestos en la pantalla, abra presentaciones, comparta correos o inicie vídeos. Céntrese en su audiencia y en los contenidos en lugar de en la herramienta de presentación.

El CSE-200 es un producto creado con flujos y procesos que cuentan con la certificación ISO 27001.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CSE-200**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI 1.2
Output resolution	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay Support	iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15
Google Cast Support	Android 9, 10
Frame rate	Up to 30fps*
Number of sources simultaneous on screen	2
Number of simultaneous connections	16
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app or using AirPlay / Google Cast
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels not supported)
Connections	1x Ethernet LAN 100Mbit 2x (back) + 1x (front) USB Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Noise Level	Fanless
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard Possible to extend to 5 years

***Note** *In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	205mm x 115mm x 45mm (excl. antennas) / 8.1" x 4.5" x 1.8" 205mm x 150mm x 135mm (incl. antennas) / 8.1" x 5.9" x 5.3"
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or Power over Ethernet (PoE Plus)
Power consumption	Operation: 6W (typical) / 18W (max) Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)
Weight	600g / 1.32lbs

Generado en: 06 Aug 2020

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.