

ClickShare C-10

Posibilitar que la presentación fluya en salas de reuniones grandes y medianas



- **Totalmente compatible con BYOD**
- **Uso compartido de contenido sin problemas con Button o la aplicación para escritorio**
- **Seguridad mejorada, conectado y administrado en la nube**
- **Interactividad total con Touch Back, pizarra, anotación**
- **Se entrega con 1 Button**

La tecnología puede ayudar a que los participantes de la reunión estén comprometidos, inspirados y activos. ClickShare C-10 añade funciones interactivas a BYOD, presentación inalámbrica fácil en cualquier sala de reunión mediana o grande. Es el centro de presentaciones inalámbricas que hace que sus reuniones fluyan con un solo clic en el ClickShare Button o la ClickShare app, desde cualquier ordenador portátil o dispositivo móvil.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Compartir contenido con BYOD

Con ClickShare C-10, puede iniciar una reunión y mostrar su contenido en la pantalla en cuestión de segundos. No importa el dispositivo que esté utilizando. Plug & Play con el ClickShare Button, que funciona perfectamente tanto en PC como en Mac. Opte por la integración del flujo de trabajo con ClickShare app en un ordenador portátil, móvil o tableta. O habilite Traiga su propio dispositivo (BYOD) completo en una pantalla con resolución 4K: la duplicación de pantalla con Airplay, GoogleCast y Miracast funciona a la perfección.

Cualquiera, incluidos los invitados, puede compartir contenido de forma inalámbrica en la pantalla central de sala con nuestra experiencia de reunión con un solo clic. Dos usuarios pueden compartir simultáneamente en la pantalla en alta definición. No requiere de cables, descarga de software ni formación.

Disfrute de reuniones creativas e interactivas

Los usuarios de ClickShare C-10 pueden beneficiarse de las funciones interactivas avanzadas, incluida la vista local de la pantalla de sala, decidir qué



compartir (ya sea una pantalla completa o una sola ventana), anotaciones, pizarra y soporte táctil que permite a los usuarios controlar la pantalla táctil en el sala. Diseñado especialmente para hacer reuniones más ricas y dinámicas. C-10 hace que la colaboración híbrida fluya en reuniones creativas, intercambios de ideas y debates con un solo clic.

Seguridad mejorada e integración fluida

Diseñado para implementaciones empresariales, el C-10 de grado de TI le ofrece funciones de seguridad mejoradas (con certificación ISO27001) y una amplia gama de opciones de conectividad. Con XMS Cloud Management Platform, disfrute de la gestión remota de unidades y análisis claros para impulsar su lugar de trabajo digital. Si tiene preguntas prácticas sobre la implementación en la red de la gama ClickShare, consulte nuestro soporte técnico o póngase en contacto con su interlocutor de Barco.

Impulse la colaboración en su sala de reuniones

ClickShare C-10 se puede utilizar de forma independiente o en combinación con su sala de conferencias existente. Eso empodera las reuniones con el simple intercambio de contenido inalámbrico con un solo clic. ClickShare completa la configuración de sala y hace que la presentación sea simple, fácil e inalámbrica. Diseñado para adaptarse perfectamente a su negocio y evolucionar con él. Con flexibilidad para el futuro incorporada, es una de las inversiones más inteligentes que puede hacer en su sala de reuniones.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE C-10**

Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 8/8.1/10/11 macOS 10.13 y versiones posteriores. Android v9 y versiones posteriores (ClickShare app)* iOS 12 y versiones posteriores (ClickShare app)*
Salidas de vídeo	Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b
Salida de audio	HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
Botones de ClickShare	1
ClickShare App	Escritorio y dispositivos móviles
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación)	32
nivel de ruido	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n/ac y IEEE 802.15.1
alcance	Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y Base Unit de ClickShare Banda de frecuencia 2,4 GHz y 5 GHz
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
conexiones	1x LAN Ethernet de 1 Gbit 1x USB tipo C 2.0 (delante); 1x USB tipo A 2.0 (delante)
rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Sí
Room Dock (peripheral support)	No
Vista local	Sí
conexión de red	LAN y WiFi
Management and reporting	Sí
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare
*	* depende de la configuración, disponible en futuras actualizaciones de firmware

Dimensiones de la unidad base ClickShare	
Dimensiones (Al x An x P)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Fuente de alimentación	Conexión 110/220 V CA estándar
consumo de potencia	Funcionamiento: 5-10 W, 24 W Máx.
peso	900 g

Generado en: 19 Apr 2022

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.