

ClickShare C-10

Posibilitar que la colaboración híbrida fluya en salas de reuniones grandes y medianas



- **Totalmente compatible con BYOD**
- **Uso compartido de contenido sin problemas**
- **Interactividad total con Touch Back, pizarra, anotación**
- **Seguridad mejorada**
- **Conectado y gestionado a través de la nube**
- **Colabore fácilmente a través de ClickShare Button o de la aplicación para escritorio**
- **Se entrega con 1 Button**

Incluso en una reunión híbrida, los participantes pueden estar comprometidos, inspirados y activos. ClickShare C-10 añade funciones interactivas a BYOD, presentación inalámbrica fácil en cualquier sala de reunión mediana o grande. Es el centro de presentación inalámbrico que hace que sus reuniones híbridas fluyan con un solo clic.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Compartir contenido con BYOD

Con ClickShare C-10, puede iniciar una reunión y mostrar su contenido en la pantalla en cuestión de segundos. No importa el dispositivo que esté utilizando. Plug & Play con el ClickShare Button, que funciona perfectamente tanto en PC como en Mac. Opte por la integración del flujo de trabajo con ClickShare app en un ordenador portátil, móvil o tableta. O habilite BYOD completo en una pantalla con resolución 4K: la duplicación de pantalla con Airplay, GoogleCast y Miracast funciona a la perfección.

Cualquiera, incluidos los invitados, puede compartir contenido de forma inalámbrica en la pantalla central de sala con nuestra experiencia de reunión con un solo clic. Dos usuarios pueden compartir en la pantalla en alta definición estando uno al lado del otro. No requiere de cables, descarga de software ni formación.

Disfrute de reuniones creativas e interactivas

Los usuarios de ClickShare C-10 pueden beneficiarse de las funciones interactivas avanzadas, incluida la vista local de la pantalla de sala, decidir qué compartir (ya sea una pantalla completa o una sola ventana), anotaciones, pizarra y soporte táctil que permite a los usuarios controlar la pantalla táctil en el sala. Diseñado especialmente para hacer sus reuniones más ricas y dinámicas. C-10 hace que la colaboración híbrida fluya en sus reuniones creativas, intercambios de ideas y debates con un



solo clic.

Seguridad mejorada e integración fluida

Diseñado para implementaciones empresariales, el C-10 de grado de TI le ofrece funciones de seguridad mejoradas (con certificación ISO27001) y una amplia gama de opciones de conectividad. Con XMS Cloud Management Platform, disfrute de la gestión remota de unidades y análisis claros para impulsar su lugar de trabajo digital. Si tiene preguntas prácticas sobre la implementación de la red de la gama ClickShare Conference, consulte nuestro soporte técnico o póngase en contacto con su interlocutor de Barco.

Impulse la colaboración en su sala de conferencia fija existente

ClickShare C-10 se puede utilizar de forma independiente o en combinación con su sala de conferencias existente. Permite las reuniones híbridas en las salas de conferencias existentes de Microsoft Teams, Zoom o Webex con el uso compartido de contenido inalámbrico simple y con un solo clic. ClickShare completa la configuración existente y hace que la colaboración híbrida fluya. Diseñado para adaptarse perfectamente a su negocio y evolucionar con él. Con flexibilidad para el futuro incorporada, es una de las inversiones más inteligentes que puede hacer en su ecosistema de sala de reunión o de conferencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**CLICKSHARE C-10**

General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	minimum 32
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Yes
Room Dock (peripheral support)	No
Local view & moderation	Local view and moderation*
Network connection	LAN & WiFi
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates
ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr

Generado en: 05 Jul 2021

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.