

Superpanorámico fijo CR/CN (EN47)

0,61:1 (WUXGA) / 0,65:1 (WQXGA y 4K UHD) para F80 (para la que se requiere compatibilidad personalizada con sistemas de terceros)



Alcance de enfoque 0,5-4,0 m

Relación de distancia de proyección

- SX+ 0,66:1
- 1080 / WUXGA 0,61:1
- Panorámica / WQXGA 0,65:1
- F80: 0,91: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 requiere el adaptador para lentes FLD/FLD+ y soporte de terceros personalizado)

TECHNICAL SPECIFICATIONS**SUPERPANORÁMICO FIJO CR/CN (EN47)**

Working F/#	F 2.1 Motorized Iris F# 2.1-6.0
Zoom ratio	No zoom Motorized focus
Focal length	12.6 mm
Focus Range	Optical Performance 0.5-4.0 m
Custom focus range	Extended focus range is available, please contact sales for details
Weight	5.4 kg
Throw Ratio	DMD chip <ul style="list-style-type: none">■ WQXGA 0.65:1■ 1080p/WUXGA 0.65:1■ SXGA+ 0.65:1

Image size tolerance +/-5%

Generado en: 09 Mar 2018

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.