

FLD+ 2.5 - 4.6 (EN44)

2,33-4,3: 1 (WUXGA) / 2.5 - 4.6 (WQXGA) para F70 y F90 3,51 – 6,45: 1 (WQXGA y 4K UHD) para F80 (requiere el adaptador de lente serie FLD)



Relación de distancia de proyección

- SX+ 2,50-4,60:1
- 1080 / WUXGA 2,33-4,30:1
- Panorámica / WQXGA 2,50-4,60:1
- F80: 3,51 – 6,45: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 requiere el adaptador para lentes FLD/FLD+)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**FLD+ 2.5 - 4.6 (EN44)**

Working F/#	F 2.1-2.93 Motorized Iris F# 2.1-6.5
Zoom ratio	1.85 Motorized zoom and focus
Focal length	49.52-91.6 mm
Focus Range	Optical Performance 2.5-25 m Mechanical 2.0-40 m
Custom focus range	Extended focus range is available, please contact sales for details
Weight	3.08 kg
Throw Ratio	DMD chip <ul style="list-style-type: none">■ WQXGA 2.50-4.60 :1■ 01080p /WUXGA 2.33-4.3 : 1■ SXGA+ 2.5-4.60 :1

Image size tolerance +/-2%

Generado en: 09 Mar 2018

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.