

# FLD+ 2.5 - 4.6 (EN44)

2,33-4,3: 1 (WUXGA) / 2.5 - 4.6 (WQXGA) para F70 y F90 3,51 – 6,45: 1 (WQXGA y 4K UHD) para F80 (requiere el adaptador de lente serie FLD)



## Relación de distancia de proyección

- SX+ 2,50-4,60:1
- 1080 / WUXGA 2,33-4,30:1
- Panorámica / WQXGA 2,50-4,60:1
- F80: 3,51 – 6,45: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 requiere el adaptador para lentes FLD/FLD+)

**TECHNICAL SPECIFICATIONS****FLD+ 2.5 - 4.6 (EN44)**

---

<b>Working F/#</b>	F 2.1-2.93 Motorized Iris F# 2.1-6.5
<b>Zoom ratio</b>	1.85 Motorized zoom and focus
<b>Focal length</b>	49.52-91.6 mm
<b>Focus Range</b>	Optical Performance 2.5-25 m Mechanical 2.0-40 m
<b>Custom focus range</b>	Extended focus range is available, please contact sales for details
<b>Weight</b>	3.08 kg
<b>Throw Ratio</b>	DMD chip <ul style="list-style-type: none"><li>■ WQXGA 2.50-4.60 :1</li><li>■ 01080p /WUXGA 2.33-:4.3 : 1</li><li>■ SXGA+ 2.5-4.60 :1</li></ul>
	Image size tolerance +/-2%

---

Generado en: 09 Mar 2018

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para obtener la información más actual.