

PDS-4K

Conmutador de presentación de pequeño local con capacidades 4K



- **Imágenes 4K premium**
- **Configuración sencilla y fácil de utilizar**
- **Compatibilidad para una integración fluida**

La serie PDS de conmutadores está diseñada para responder a la demanda actual de un conmutador de alta calidad, fácil de usar y conmutación rápida con más entradas digitales y un precio asequible. Es el ajuste perfecto para eventos en vivo de tamaño medio, sesiones grupales, salas de seminarios y salas de juntas.

4K para usted

El PDS-4K permite el cambio de pantalla simple y doble con procesamiento 4K de alta calidad, y también puede ser compatible con Dante® audio con el extra de una tarjeta de interfaz opcional*. Incluye seis entradas 4K y dos salidas de programa de mezcla 4K sin interrupciones. Beneficiarse del procesamiento de latencia ultrabaja (2 fotogramas de retraso a 60 Hz), visualización de video uniforme y transiciones sin interrupciones entre las entradas para maximizar la participación del público. Además, puede aumentar la interactividad al mostrar hasta dos entradas en vivo simultáneamente con las capas de imágenes incrustadas disponibles*. Y la tecnología de escalado del Event Master Athena™ garantiza una claridad de señal superior y artefactos de escalado mínimos.

PDS: bastante simple

El conmutador PDS-4K garantiza un rendimiento sin igual y una experiencia visual sobresaliente, además de ser excepcionalmente fácil de operar. Con solo presionar los botones de la interfaz intuitiva del panel frontal, puede cambiar fácilmente entre las fuentes de entrada y los diseños preconfigurados. Además, el PDS-4K es compatible con todas las soluciones familiares de visualización y dispositivos de presentación de Barco (por ejemplo, ClickShare) sin comprometer la calidad del video. El PDS-4K se puede controlar con Event Master Toolset y, gracias a la API, también se puede combinar con Barco Overture u otros paneles de control de terceros.

El PDS-4K está diseñado para aplicaciones que requieren la mayor disponibilidad y tiempo de actividad. El conmutador también demuestra ser una inversión inteligente para el futuro con tarjetas opcionales para garantizar la capacidad de expansión y la capacidad de actualización con vistas en el futuro.

*características disponibles con el próximo lanzamiento del software

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**PDS-4K**

Live effects canvas	2x 4K outputs
Video inputs	6x HDMI 2.0 connectors
Video outputs	4x HDMI 2.0 connectors
Program output	Two 4K/UHD PGM
Mixers	1 mixer per PGM output
Still stores	Four stills, up to 4K each
Multiviewer	1x HD output with user definable layouts consisting of PVW and PGM for each screen
Expandability	Option card slot for other video connector types and/or Dante audio
HDCP	HDCP 2.2
Control	<ul style="list-style-type: none">■ front panel mappable buttons■ Event Master screen management software for PC or MAC■ Event Master controllers■ WebUI■ Ethernet RJ-45, 1000/100/10 Mps autosense
Noise Level	37 dB in a room temperature environment (23°C/73°F)
Warranty	3 years parts and labor
Dimensions (HxWxD)	6.62 cm (2.605 in) x 48.41 cm (19.06 in) x 40,9 cm (16.1 in)
Weight	6.21 kg (13.7 lbs)
Environmental temperature	0-40° C (32-104 F)
Power	Input power: 100-240 VAC 50/60Hz 151W
Environmental humidity	0-95% non-condensing (non-operating) 0-85% non-condensing (operational)
Notes	Option Card slot to support additional video input connectors, embedded audio processing and Dante Audio

Generado en: 07 May 2021

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.