


DP2K-6E

Proyector de cine compacto DLP Alchemy de Barco para pantallas de hasta 7,5 m (24 pies)



- **Dos veces más silencioso que el proyector de cine digital menos ruidoso**
- **Fácil cambio de lámparas UHP para un fácil mantenimiento**
- **Proyector totalmente integrado y compatible con DCI**

El cine digital donde nunca estuvo

Gracias al DP2K-6E, las salas de cine pequeñas e independientes de todo el mundo podrán beneficiarse de todas las ventajas de las soluciones compactas para la proyección de cine digital, plenamente integradas y compatibles con DCI. ¿Cómo?

Qué le convencerá del DP2K-6E

- Rentable y totalmente integrado gracias a su módulo integrado Alchemy serie 3 de Barco
- Lámparas UHP que facilitan el mantenimiento y permiten un diseño compacto
- Dos veces más silencioso que el proyector menos ruidoso disponible en el mercado y supercompacto
- Modularidad y calidad características de Barco, ahora también para las pantallas más pequeñas

Sistema electrónico de la serie 3 que combina las funcionalidades de servidor multimedia con los componentes electrónicos de procesamiento cinematográfico

Con menos equipos se logra una mayor fiabilidad y facilidad de uso

Funcionamiento sencillo gracias a la intuitiva interfaz de usuario "Barco Web Commander"

- Sistema electrónico de la serie 3 que combina las funcionalidades de servidor multimedia con los componentes electrónicos de procesamiento cinematográfico
- Con menos equipos se logra una mayor fiabilidad y facilidad de uso
- Funcionamiento sencillo gracias a la intuitiva interfaz de usuario "Barco Web Commander"

TECHNICAL SPECIFICATIONS**DP2K-6E**

resolución nativa	2.048 x 1.080 píxeles
caja	Conjunto óptico y de DMD herméticamente sellados
Salida de luz	Colores DCI: 4.800 lúmenes / No DCI: 7200 lúmenes
Lámparas	Lámparas UHP duales de 465 W
tamaño de pantalla	Hasta 7,5 m/24,6 pies de ancho (ganancia de pantalla 1,2 a 14 ftl)
relación de contraste	1600:1
Digital MicroMirror Device™	3 x dispositivos de metal oscuro DC2K de 0,69"
Objetivos primarios	Motorizados 1,2 -1,7 1,34 -1,9 1,5 -2,15 1,7 -2,55 2,0 -3,9
E/S de control	3x Ethernet (RJ 45) 8x GPIO (DB 25) Interfaz 3D Interfaz USB
Procesador multimedia para cine integrado	DCI 4K 2D de hasta 60 fps DCI 4K 3D (24 o 30 fps por ojo) Altas velocidades de fotogramas DCI 2K 3D de hasta 120 fps (60 fps por ojo) Velocidades de bits JPEG de hasta 625 Mbps Corrección del color de dos canales MPEG-2 (4:2:0 y 4:2:2 de hasta 60 fps) 2x HDMI2.0a (hasta 4K 2D a 60 fps) 2x entradas 3G-SDI 16x canales de audio AES/EBU (2x RJ45) 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 2x Gbe para conectividad y entrada de datos 2x puertos USB 3.0 de acceso frontal para entrada de datos rápida 2x puertos USB 2.0 de acceso frontal Marca de agua de vídeo: Civolution NexGuard Marca de agua de audio: Civolution Dispositivos de subtitulado: Compatibilidad con SMPTE 430-10
Almacenamiento integrado	1,9 TB de almacenamiento efectivo (RAID-5) / 3x discos duros de 1 TB y 2,5" intercambiables en caliente 3,9 TB de almacenamiento efectivo (RAID-5) / 3x discos duros de 2 TB y 2,5" intercambiables en caliente
Barco Web Commander	Panel del proyector Placa de control del proyector Reproductor/editor/programador Automatización, 3D, entrada de datos Integración de TMS Estado de proyector inteligente Mediante navegadores web HTML5, incluidos iOS y tabletas Android
Barco Communicator	Instalación y configuración del proyector Mantenimiento y actualización del proyector
Requisitos de alimentación	200-240 VCA
Dimensiones del proyector (AlxAnxP)	369 x 689 x 664 mm 14,5 x 27,1 x 26,1 pulgadas
Peso del proyector	53,8 kg / 119 libras (incluidas asas para fácil transporte)
temperatura ambiente	Máx. 35 °C / 95 °F
Opciones	Complementos 3D Monitor de pantalla táctil, inc. Barco Commander y Communicator Pedestal CineCare Web Licencia Auro 11.1 Licencia Barco Escape Directo 3D*** Kit de montaje en techo*** (***) hoja de ruta)
nivel de ruido	48 dB(A)
Requisitos de flujo de aire	43 CFM

Generado en: 10 Jan 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.