


DP2K-6E

Proyector de cine compacto DLP Alchemy de Barco para pantallas de hasta 7,5 m (24 pies)



- **Dos veces más silencioso que el proyector de cine digital menos ruidoso**
- **Fácil cambio de lámparas UHP para un fácil mantenimiento**
- **Proyector totalmente integrado y compatible con DCI**

El cine digital donde nunca estuvo

Gracias al DP2K-6E, las salas de cine pequeñas e independientes de todo el mundo podrán beneficiarse de todas las ventajas de las soluciones compactas para la proyección de cine digital, plenamente integradas y compatibles con DCI. ¿Cómo?

Qué le convencerá del DP2K-6E

- Rentable y totalmente integrado gracias a su módulo integrado Alchemy serie 3 de Barco
- Lámparas UHP que facilitan el mantenimiento y permiten un diseño compacto
- Dos veces más silencioso que el proyector menos ruidoso disponible en el mercado y supercompacto
- Modularidad y calidad características de Barco, ahora también para las pantallas más pequeñas

Sistema electrónico de la serie 3 que combina las funcionalidades de servidor multimedia con los componentes electrónicos de procesamiento cinematográfico. Con menos equipos se logra una mayor fiabilidad y facilidad de uso. Funcionamiento sencillo gracias a la intuitiva interfaz de usuario "Barco Web Commander".

- Sistema electrónico de la serie 3 que combina las funcionalidades de servidor multimedia con los componentes electrónicos de procesamiento cinematográfico
- Con menos equipos se logra una mayor fiabilidad y facilidad de uso
- Funcionamiento sencillo gracias a la intuitiva interfaz de usuario "Barco Web Commander"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**DP2K-6E**

Native resolution	2,048 x 1,080 pixels
Housing	Hermetically sealed DMDs and optical assembly
Light output	DCI colors: 4,800 lumens / Non-DCI: 7,200 lumens
Lamps	Dual 465W, UHP lamps
Screen size	Up to 7.5m/24.6 ft wide (screen gain 1.2 @ 14ft)
Contrast ratio	1,600:1
Digital MicroMirror Device™	3 x 0.69" DC2K dark metal devices
Prime lenses	Fully motorized 1.2 -1.7 1.34 -1.9 1.5 -2.15 1.7 -2.55 2.0 -3.9
Control I/O	3x Ethernet (RJ 45) 8x GPIO (DB 25) 3D interface USB interface
Integrated Cinema Media Processor	DCI 4K 2D up to 60fps DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye) DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye) JPEG 2000 bit-rates up to 625Mbps Dual-channel color-correction MPEG-2 (4:2:0 and 4:2:2 up to 60fps) 2x HDMI2.0a (up to 4K 2D 60fps) 2x 3G-SDI inputs 16x AES/EBU audio channels (2x RJ45) 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 2x Gbe for content connectivity & ingest 2x front-accessible USB 3.0 for fast ingest 2x front-accessible USB 2.0 Video watermarking: Civolution NexGuard Audio watermarking: Civolution Closed captioning devices: Support for SMPTE 430-10
Integrated storage	1.9TB effective storage (RAID-5) / 3x 1TB Hot-swappable 2.5" hard-drives 3.9TB effective storage (RAID-5) / 3x 2TB Hot-swappable 2.5" hard-drives
Barco Web Commander	Projector Dashboard Projector Control Board Show Player/Editor/Scheduler Automation, 3D, Ingest TMS integration Smart Projector Status Via HTML5 web-browsers including iOS & Android tablets
Barco Communicator	Projector installation & configuration Projector update & maintenance
Power requirements	200-240 VAC
Projector dimensions (HxWxD)	369 x 689 x 664 mm 14.5 x 27.1 x 26.1 inch
Projector weight	53.8 kg / 119 lbs (including recessed handles for easy carrying)
Ambient temperature	35°C / 95°F Max.
Options	Barco CineMate App (iOS & Android) -free 3D add-ons Touch screen monitor, inc. Barco Commander & Communicator Pedestal CineCare Web Auro 11.1 license Barco Escape license Live 3D*** Ceiling mount kit*** (***) roadmap)
Noise Level	48 dB(A)
Airflow requirements	43 CFM

Generado en: 26 Mar 2019

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.