


# DP2K-6E

Proyector de cine compacto DLP Alchemy de Barco para pantallas de hasta 7,5 m (24 pies)



- **Dos veces más silencioso que el proyector de cine digital menos ruidoso**
- **Fácil cambio de lámparas UHP para un fácil mantenimiento**
- **Proyector totalmente integrado y compatible con DCI**

## El cine digital donde nunca estuvo

Gracias al DP2K-6E, las salas de cine pequeñas e independientes de todo el mundo podrán beneficiarse de todas las ventajas de las soluciones compactas para la proyección de cine digital, plenamente integradas y compatibles con DCI. ¿Cómo?

## Qué le convencerá del DP2K-6E

- Rentable y totalmente integrado gracias a su módulo integrado Alchemy serie 3 de Barco
- Lámparas UHP que facilitan el mantenimiento y permiten un diseño compacto
- Dos veces más silencioso que el proyector menos ruidoso disponible en el mercado y supercompacto
- Modularidad y calidad características de Barco, ahora también para las pantallas más pequeñas

Sistema electrónico de la serie 3 que combina las funcionalidades de servidor multimedia con los componentes electrónicos de procesamiento cinematográfico

Con menos equipos se logra una mayor fiabilidad y facilidad de uso

Funcionamiento sencillo gracias a la intuitiva interfaz de usuario "Barco Web Commander"

- Sistema electrónico de la serie 3 que combina las funcionalidades de servidor multimedia con los componentes electrónicos de procesamiento cinematográfico
- Con menos equipos se logra una mayor fiabilidad y facilidad de uso
- Funcionamiento sencillo gracias a la intuitiva interfaz de usuario "Barco Web Commander"

**TECHNICAL SPECIFICATIONS****DP2K-6E**

<b>resolución nativa</b>	2.048 x 1.080 pixeles
<b>caja</b>	Conjunto óptico y de DMD herméticamente sellados
<b>Salida de luz</b>	Colores DCI: 4.800 lúmenes / No DCI: 7200 lúmenes
<b>Lámparas</b>	Lámparas UHP duales de 465 W
<b>tamaño de pantalla</b>	Hasta 7,5 m/24,6 pies de ancho (ganancia de pantalla 1,2 a 14 ft!)
<b>relación de contraste</b>	1600:1
<b>Digital MicroMirror Device™</b>	3 x dispositivos de metal oscuro DC2K de 0,69"
<b>Objetivos primarios</b>	Motorizados 1,2 -1,7 1,34 -1,9 1,5 -2,15 1,7 -2,55 2,0 -3,9
<b>E/S de control</b>	3x Ethernet (RJ 45) 8x GPIO (DB 25) Interfaz 3D Interfaz USB
<b>Procesador multimedia para cine integrado</b>	DCI 4K 2D de hasta 60 fps DCI 4K 3D (24 o 30 fps por ojo) Altas velocidades de fotogramas DCI 2K 3D de hasta 120 fps (60 fps por ojo) Velocidades de bits JPEG de hasta 625 Mbps Corrección del color de dos canales MPEG-2 (4:2:0 y 4:2:2 de hasta 60 fps) 2x HDMI2.0a (hasta 4K 2D a 60 fps) 2x entradas 3G-SDI 16x canales de audio AES/EBU (2x RJ45) 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 2x Gbe para conectividad y entrada de datos 2x puertos USB 3.0 de acceso frontal para entrada de datos rápida 2x puertos USB 2.0 de acceso frontal Marca de agua de vídeo: Civolution NexGuard Marca de agua de audio: Civolution Dispositivos de subtítulo: Compatibilidad con SMPTE 430-10
<b>Almacenamiento integrado</b>	1,9 TB de almacenamiento efectivo (RAID-5) / 3x discos duros de 1 TB y 2,5" intercambiables en caliente 3,9 TB de almacenamiento efectivo (RAID-5) / 3x discos duros de 2 TB y 2,5" intercambiables en caliente
<b>Barco Web Commander</b>	Panel del proyector Placa de control del proyector Reproductor/editor/programador Automatización, 3D, entrada de datos Integración de TMS Estado de proyector inteligente Mediante navegadores web HTML5, incluidos iOS y tabletas Android
<b>Barco Communicator</b>	Instalación y configuración del proyector Mantenimiento y actualización del proyector
<b>Requisitos de alimentación</b>	200-240 VCA
<b>Dimensiones del proyector (AlxAnxP)</b>	369 x 689 x 664 mm 14,5 x 27,1 x 26,1 pulgadas
<b>Peso del proyector</b>	53,8 kg / 119 libras (incluidas asas para fácil transporte)
<b>temperatura ambiente</b>	Máx. 35 °C / 95 °F
<b>Opciones</b>	Aplicación gratuita Barco CineMate (iOS y Android) Complementos 3D Monitor de pantalla táctil incluido Barco Commander & Communicator Pedestal CineCare Web Licencia de Auro 11.1 Licencia de Barco Escape Live 3D*** Kit de montaje en techo*** (***) en planificación)
<b>nivel de ruido</b>	48 dB(A)
<b>Requisitos de flujo de aire</b>	43 CFM

Generado en: 25 May 2020

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para obtener la información más actual.