

ClickShare CX-30

Conferencias inalámbricas sin fisuras para salas de reuniones y salas de juntas pequeñas o de tamaño medio



- **Totalmente compatible con BYOD**
- **Colaboración remota con Button o la aplicación de escritorio**
- **Funciona con su dispositivo, plataforma de conferencia y una amplia gama de periféricos AV**
- **Seguridad mejorada, conectado y administrado en la nube**
- **Interactividad total**

Para lograr mejores reuniones híbridas, los participantes deben sentirse comprometidos e inspirados. ClickShare CX-30 de Barco ofrece con un solo clic un sistema de sala de conferencias inalámbricas para unir a los equipos, estén donde estén. Compatible con cualquier PC, ordenador portátil o dispositivo Mac con sistema operativo Windows, Android o iOS; el sistema ClickShare CX-30 convierte las salas de reuniones pequeñas o de tamaño medio en espacios innovadores híbridos con instalaciones s para reuniones y conferencias.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Interactúe, debata, colabore con participantes remotos mientras disfruta de reuniones híbridas interactivas con Touch Back, anotación y pizarra.

Realice su propia reunión

ClickShare CX-30 ofrece conferencias inalámbricas sin problemas con un solo clic. Con nuestro sistema de sala agnóstico inalámbrico, usted inicia una reunión híbrida desde su ordenador portátil, utilizando cualquier herramienta de conferencia para lograr experiencias perfectas bajo el lema Traiga su propia reunión (BYOM).

Entre, conéctese automáticamente a dispositivos de sala como cámaras, micrófonos, altavoces, barras de sonido. Garantice la fluidez de la colaboración híbrida con un solo clic.

Inicie fácilmente sus reuniones híbridas

Decida cómo colaboran Usted y sus invitados. Conéctese y juegue con el ClickShare Button y elija los flujos de reuniones inteligentes basados en la intención



con la ClickShare app para que sus reuniones sean intuitivas e interactivas.

Disfrute de las funciones de interactividad, como la vista local de la pantalla de sala, las anotaciones, la pizarra y la asistencia Touch Back. ClickShare CX-30 es un sistema de herramienta agnóstico para conferencias inalámbricas totalmente integrado, que puede ponerse en marcha en menos de siete segundos. ClickShare puede ser utilizado por cualquier persona, incluidos visitantes e invitados, y funciona con la gama más amplia de soluciones de nuestras marcas y socios compatibles.

¿Mejor las reuniones híbridas? ¡Sí! Con los flujos de reuniones inteligentes e intuitivos de la ClickShare App

Los flujos de reuniones inteligentes basados en la intención hacen que la experiencia de su reunión esté libre de estrés. Entre en el sala e inmediatamente verá si el sala está disponible o reservada. Conéctese automáticamente a la sala de reuniones (detección de proximidad por ultrasonidos PresentSense) o conecte un Button. ClickShare lo guía como anfitrión o participante (HostFlow). Inicie la reunión desde su calendario personal con un solo clic (Unirse con un clic). Comparta su presentación, realice un seguimiento del vídeo del participante remoto, uno junto al otro (ConferenceView). Comparta la pantalla completa o la ventana de la aplicación, mientras mantiene la pantalla de su portátil en privado para tomar notas. Al finalizar la llamada, la sala de reuniones se convierte en una pantalla de señalización digital.

Adaptándonos a su organización

Un conjunto de funciones TI intuitivas hace que ClickShare Conference se adapte perfectamente a cualquier entorno empresarial. ClickShare Conference, que destaca por su seguridad mejorada, se integra a la perfección en cualquier red de TI. Con la plataforma XMS Cloud Management, disfrute de la sencilla gestión remota de unidades, experiencias de usuario intuitivas y análisis claros para impulsar su lugar de trabajo digital.

Si tiene preguntas prácticas sobre la implementación en la red de la gama ClickShare Conference, consulte nuestro soporte técnico o póngase en contacto con su interlocutor de Barco.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CX-30**

Dimensiones de la unidad base ClickShare	
Dimensiones (Al x An x P)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Fuente de alimentación	Conexión 110/220 V CA estándar
consumo de potencia	Funcionamiento: 5-10 W, 24 W Máx.
peso	900 gr
Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 10 y versiones posteriores macOS 11 (BigSur) y versiones posteriores. Android v11 y versiones posteriores (ClickShare app) iOS 14 y versiones posteriores (ClickShare app)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom. Mínimo: Procesador Intel i3 de triple núcleo /8 GB de RAM/SO: última versión de Windows 10 o última versión de Mojave; Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos / 8 GB de RAM / SO: Windows 10 última versión o Mac OS última versión
Salidas de vídeo	Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b
Salida de audio	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
Botones de ClickShare	2
ClickShare App	Escritorio y dispositivos móviles
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación)	32
nivel de ruido	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el ClickShare Button y la Base Unit de ClickShare Banda de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz (DFS)
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
conexiones	1x LAN Ethernet de 1 Gbit 1x USB tipo C 2.0 (delante); 1x USB tipo A 2.0 (delante)
rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Si
Wireless conferencing	a través de la aplicación o Button
Vista local	Si
conexión de red	LAN y WiFi *
Management and reporting	Si
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare

Generado en: 02 Nov 2022

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.