

ClickShare CX-30

Conferencias inalámbricas sin fisuras para salas de reuniones y salas de juntas pequeñas o de tamaño medio



- **Totalmente compatible con BYOD**
- **Colaboración remota**
- **Interactividad completa y moderación (disponibles en futuras actualizaciones de firmware)**
- **Funciona con su dispositivo, su plataforma de conferencia (UC&C) y una amplia gama de periféricos USB.**
- **Seguridad mejorada**
- **Conectado y gestionado a través de la nube**
- **Se entrega con dos Conference Buttons**
- **Colaboración a través del Conferencing Button o de**

Para que las reuniones sean tan productivas como deberían, los participantes deben sentirse implicados e inspirados. ClickShare CX-30 de Barco es una solución de conferencia inalámbrica sin fisuras que puede utilizarse en cualquier dispositivo para unir a los equipos (aunque estén en diferentes partes del mundo) para que participen en reuniones inclusivas que generan las mejores ideas y puntos de discusión. Compatible con cualquier PC, ordenador portátil o dispositivo Mac con sistema operativo Windows, Android o iOS; el sistema ClickShare CX-30 convierte las salas de reuniones pequeñas o de tamaño medio en innovadoras instalaciones de reunión y conferencia.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Interactúe, debata, colabore con participantes remotos mientras disfruta de reuniones interactivas con Touch Back, anotación y pizarra.

Realice su propia reunión

Con ClickShare CX-30 puede iniciar una reunión esté donde esté con compañeros y accionistas situados en cualquier lugar del mundo. Al ser compatible con BYOD (Bring Your Own Device), ClickShare CX-30 permite a los participantes de la reunión usar el dispositivo que prefieran, lo que facilita enormemente la colaboración remota al unirse a la reunión desde otro lugar y al participar en la reunión desde salas y espacios de reunión más pequeños en los que los compañeros de trabajo pueden usar sus ordenadores portátiles, tabletas e incluso smartphones.

Inicie fácilmente sus reuniones remotas



ClickShare CX-30 es un sistema de conferencias inalámbrico, totalmente integrado, que puede ponerse en marcha en menos de siete segundos. El Conferencing Button inalámbrico de ClickShare y la ClickShare Collaboration App ayudan a que el proceso de intercambio de contenidos sea rápido y sencillo (ideal cuando el tiempo apremia) mientras que los tres niveles de comunicación de ClickShare ayuda a garantizar que lo puede usar cualquiera o en un dispositivo con una amplia gama de periféricos USB. El ClickShare CX-30 es totalmente compatible con Windows, Mac y dispositivos iOS y Android; y también funciona con cualquier tecnología de comunicación unificada (UC) y una amplia gama de periféricos AV con USB. Los usuarios del sistema ClickShare CX-30 pueden beneficiarse de las funciones interactivas* tales como moderación, vista local de la pantalla de la sala, anotación, pizarra y compatibilidad con Touch Back, que permiten a los usuarios controlar la pantalla táctil de la sala. Con ClickShare CX-30, los usuarios pueden conectarse desde el dispositivo que deseen, ya que el sistema de conferencias inalámbrico ClickShare CX-30 ofrece funciones TI intuitivas que incluyen seguridad mejorada de nivel empresarial e integración perfecta para proteger los datos, así como una red empresarial más amplia, una plataforma XMS Cloud Management para una gestión de dispositivos sencilla e incluso análisis para garantizar que aproveche al máximo su sistema y sus reuniones. Si necesita consultar cuestiones prácticas sobre la implementación de la red de la gama ClickShare Conference, consulte nuestro soporte técnico o póngase en contacto con su interlocutor de Barco

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CX-30**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10, macOS 10.15 and higher. Android v11 and higher (ClickShare App) iOS 14 and higher (ClickShare App)
System requirements	For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom. Minimum: <ul style="list-style-type: none">■ Intel i3 dual-core processor■ 8GB RAM■ OS:<ul style="list-style-type: none">● Windows 10 latest build● Mojave latest build Recommended: <ul style="list-style-type: none">■ Intel i5 4-core processor■ 8GB RAM■ OS:<ul style="list-style-type: none">● Windows 10 latest build● Mac OS latest build
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz, HDMI 1.4b
Audio output	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CX-30**

Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Yes
Wireless conferencing	via App or Button
Local view & moderation	Yes*
Network connection	LAN & WiFi *
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare

Generado en: 04 Feb 2021

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.