

# ClickShare CX-20

Transforme su espacio o sala de reuniones de tamaño pequeño en un inspirador centro de conferencias.



- **Totalmente compatible con BYOD**
- **Colaboración remota**
- **Tres niveles de comunicación: funciona con cualquier dispositivo y tecnología UC y con cualquier marca de periféricos con USB**
- **Seguridad mejorada**
- **Conectado y gestionado a través de la nube**
- **Se entrega con 1 Button de conferencia**
- **Colaboración a través del Conferencing Button o de la Collaboration App**

El mundo de la empresa actual requiere una colaboración fluida y flexibilidad, especialmente cuando se trata de reuniones de equipo en espacios de reunión pequeños y eso es precisamente lo que proporciona ClickShare CX-20 de Barco. ClickShare CX-20 fomenta la innovación creativa mediante la conferencia inalámbrica fluida, haciendo que las reuniones sean más inspiradoras y productivas.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

## **Inicie una reunión rápida desde su dispositivo**

Con ClickShare CX-20 nunca fue más sencillo iniciar reuniones rápidas remotas desde su dispositivo, proporcionando una experiencia de conferencia inmersiva y fluida a todos los participantes ya sean locales, invitados o remotos. Utilice el software de conferencias que prefiera en combinación con el ClickShare Conferencing Button y podrá iniciar su conferencia en menos de siete segundos. El CX-20 se conecta de forma inalámbrica a las cámaras, altavoces y periféricos de audio existentes en el espacio de reunión, ahorrando tiempo y maximizando la eficiencia.

## **Decida cómo quiere colaborar**

ClickShare CX-20 le proporciona una flexibilidad y posibilidades de elección excepcionales, lo que le permite solo tener que decidir cómo quiere colaborar. Independientemente de si utiliza un PC, un Mac o un teléfono móvil, el Conferencing Button inalámbrico de ClickShare y la ClickShare Collaboration App permiten una experiencia de usuario sencilla y constante. Además de ser compatible con múltiples dispositivos ClickShare CX-20 es totalmente compatible con la tecnología de su plataforma de conferencia (UC) y con sus



periféricos con USB. Otras funciones como la vista local de la pantalla de la sala ayudan a optimizar la experiencia.

### **Seguridad mejorada e integración fluida**

El sistema de conferencia inalámbrica ClickShare CX-20 está equipado con una selección de funciones fantásticas para una mayor seguridad y una integración fluida, que lo convierten en la elección perfecta para cualquier entorno empresarial. ClickShare Conference proporciona una integración sin problemas con cualquier red TI, mientras la plataforma XMS (Cloud) Management proporciona una fácil administración de dispositivos, así como una experiencia de usuario intuitiva y análisis claros para aprovechar al máximo su espacio de trabajo digital. Si tiene preguntas prácticas sobre la implementación de la red de la gama ClickShare Conference, consulte nuestro soporte técnico o póngase en contacto con su interlocutor de Barco

**TECHNICAL SPECIFICATIONS****CLICKSHARE CX-20**

<b>ClickShare Base Unit dimensions</b>	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr
<b>General specifications</b>	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Desktop & Mobile*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	Yes
Local view & moderation	Local view of the room display only
Network connection	LAN & WiFi *
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates

Generado en: 06 Oct 2020

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para obtener la información más actual.