

ClickShare CX-20

Conferencias inalámbricas sencillas para salas de reuniones pequeñas y espacios reducidos



- **Totalmente compatible con BYOD**
- **Colaboración remota con Button o la aplicación de escritorio**
- **Funciona con su dispositivo, plataforma de conferencia y una amplia gama de soluciones**
- **Seguridad mejorada, conectado y administrado en la nube**

Las organizaciones actuales requieren una colaboración híbrida fluida y flexibilidad, especialmente cuando se trata de reuniones de equipo en espacios de reunión reducidos y eso es precisamente lo que proporciona ClickShare CX-20 de Barco. ClickShare CX-20 fomenta la innovación creativa a través de conferencias inalámbricas fluidas y hace que la colaboración híbrida fluya con un solo clic.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Inicie una reunión rápida desde su dispositivo

ClickShare CX-20 ofrece conferencias inalámbricas sin problemas con un solo clic. Es más fácil que nunca iniciar reuniones híbridas en espacios reducidos desde su dispositivo. Con nuestro sistema de sala inalámbrico agnóstico, puede iniciar una reunión híbrida desde su ordenador portátil utilizando su herramienta de conferencia preferida, en menos de siete segundos. Entre, conéctese automáticamente a dispositivos de sala como cámaras, micrófonos, altavoces y barras de sonido a la vez que ahorra tiempo y maximiza la eficiencia. Garantice la fluidez de la colaboración híbrida con un solo clic. Para empleados e invitados.

Decida cómo quiere colaborar

ClickShare CX-20 le proporciona una flexibilidad y posibilidades de elección excepcionales, lo que le permite solo tener que decidir cómo quiere colaborar. Conéctese y juegue con el ClickShare Button y elija flujos de reuniones inteligentes basados en la intención con la tecnología de la aplicación para celebrar reuniones intuitivas e interactivas. Ambos facilitan una experiencia de usuario sencilla y uniforme. Disfrute de funciones útiles como la vista local de la pantalla de sala y la integración del calendario.

ClickShare CX-20 también es tecnológicamente agnóstico y totalmente compatible con la tecnología de su plataforma de conferencias (UC) y una amplia gama de



periféricos USB. Otras funciones como la vista local de la pantalla de la sala le ayudan a optimizar la experiencia de reunión con un solo clic.

¿Mejor las reuniones híbridas? ¡Sí! Con los flujos de reuniones inteligentes e intuitivos de la ClickShare App

Flujos de reuniones inteligentes basados en intenciones hacen que su experiencia de reunión esté libre de estrés. Entre en la sala y verá inmediatamente si está disponible o reservada. Conéctese automáticamente a la sala de reuniones (detección de proximidad por ultrasonidos PresentSense) o conecte un Button. ClickShare lo guía como anfitrión o participante (HostFlow). Inicie la reunión desde su calendario personal con un solo clic (Unirse con un clic). Comparta su presentación, realice un seguimiento del vídeo del participante remoto, uno junto al otro (ConferenceView). Comparta la pantalla completa o la ventana de la aplicación, mientras mantiene la pantalla de su portátil en privado para tomar notas. Al finalizar la llamada, la sala de reuniones se convierte en una pantalla de señalización digital.

Seguridad mejorada e integración fluida

Un conjunto de funciones TI intuitivas hace que ClickShare Conference se adapte perfectamente a cualquier entorno empresarial. ClickShare Conference, que destaca por su seguridad mejorada, se integra a la perfección en cualquier red de TI. Con la plataforma XMS (Cloud) Management, disfrute de la sencilla gestión remota de unidades, experiencias de usuario intuitivas y análisis claros para impulsar su lugar de trabajo digital.

Si tiene preguntas prácticas sobre la implementación de la red de la gama ClickShare Conference, consulte nuestro soporte técnico o póngase en contacto con su interlocutor de Barco.

Puede tener ClickShare en sus salas de reuniones sin demora, gracias a los elevados niveles de inventario en todos los modelos.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CX-20**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensiones (Al x An x P)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Fuente de alimentación	Toma 110/220 V CA estándar o USB-C
consumo de potencia	Funcionamiento: 5-10 W, 24 W Máx.
peso	900 gr
General	
Sistema operativo	Windows 10 y versiones posteriores macOS 11 (BigSur) y versiones posteriores. Android v11 y versiones posteriores (ClickShare app) iOS 14 y versiones posteriores (ClickShare app)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom. Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o Mojave Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o SO Mac última versión
Salidas de vídeo	Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b o USB-C DisplayPort 1.2
Salida de audio	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
Botones de ClickShare	1
ClickShare App	Escritorio y dispositivos móviles
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación)	32
nivel de ruido	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el ClickShare Button y la Base Unit de ClickShare Banda de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz (DFS)
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
conexiones	1x LAN Ethernet de 1 Gbit 1x USB tipo C 2.0 (delante); 1x USB tipo A 2.0 (delante)
rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Conferencia inalámbrica	a través de la aplicación o Button
Vista local	Vista local de la pantalla de la sala
conexión de red	LAN y WiFi *
Management and reporting	Sí
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare

Generado en: 10 Jan 2023Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.