

ClickShare CSE-200+

Solución de colaboración inalámbrica para compartir contenido de forma creativa, ideal para la empresa



- **Hasta 2 usuarios compartiendo contenido en la pantalla**
- **Comparta desde el ordenador portátil, la tableta o el smartphone**
- **Cambio fluido entre fuentes inalámbricas y por cable**
- **Características de seguridad mejoradas**
- **Anotación, pizarra y compatibilidad con Touch Back en una pantalla con resolución 4K**
- **Gestión centralizada**
- **Se entrega con 2 Buttons**

La creatividad es capaz de impulsar cualquier negocio. Si las reuniones, conversaciones y sesiones de intercambio de ideas se enriquecen con recursos y soluciones para la creatividad, se potencia la colaboración en equipo y logramos mejores resultados empresariales. Con ClickShare, la solución de colaboración inalámbrica, logrará una colaboración eficiente y una creación de ideas fluida en su empresa.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Intercambio enriquecido

El CSE-200+ ofrece una experiencia colaborativa interactiva en salas de reuniones de tamaño medio. Permite compartir simultáneamente contenido de hasta dos personas. Solo hay que conectar un dispositivo USB (el ClickShare Button) a su PC o Mac y hacer clic en el Button para que el contenido del ordenador portátil se muestre en la pantalla de la sala de reuniones. Con la ClickShare app, los usuarios también podrán compartir contenido desde sus ordenadores portátiles, teléfonos móviles o tabletas. Instale la última versión del firmware instalado en la Base Unit para conseguir la mejor experiencia posible con la aplicación de escritorio.

Estimule la creatividad en toda la empresa

El CSE-200+ se ha diseñado para empresas. Ofrece una entrada HDMI para conectar equipos antiguos, permite cambiar fácilmente entre fuentes inalámbricas y por cable, dispone de funciones de seguridad mejorada, integración completa en la red, una amplia variedad de funciones de interactividad, como anotaciones, pizarra y compatibilidad con Touch Back en una pantalla con resolución 4K y gestión centralizada. El CSE-200+ permite



que dos personas compartan contenidos simultáneamente, lo que fomenta el intercambio de ideas y la productividad.

El CSE-200+ es un producto creado con flujos y procesos que cuentan con la certificación ISO 27001.

Añadir ClickShare CSE-200+ a la configuración de su sala de reuniones fija (por ejemplo, una sala de Microsoft Teams o Zoom) mejora la interactividad, la productividad y la colaboración en las reuniones de Microsoft Teams y Zoom, porque recupera el verdadero enfoque de colaboración en las conferencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**CLICKSHARE CSE-200+**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI 1.4b
Video inputs	1x HDMI 1.2
Output resolution	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz
Input resolutions	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay Support	iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15
Google Cast Support	Android 9, 10
Miracast support	Miracast R2 support on Windows 10
Frame rate	Up to 30fps*
Number of sources simultaneous on screen	2
Number of simultaneous connections	16
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 50W (max) Standby:
Weight	900 gr

Generado en: 07 May 2021

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.