

# ClickShare C-5

Hacer que la colaboración híbrida fluya en salas de reuniones pequeñas y medianas y espacios reducidos



- **Totalmente compatible con BYOD**
- **Uso compartido de contenido sin problemas**
- **Seguridad mejorada**
- **Conectado y gestionado a través de la nube**
- **Colaborar con la aplicación de escritorio**

Un lugar de trabajo híbrido requiere una colaboración perfecta y la flexibilidad para compartir contenido fácilmente, en pantalla y de forma remota, incluso en las salas de reuniones más pequeñas de su empresa. ClickShare C-5 es el centro de presentación inalámbrico que hace que sus reuniones híbridas fluyan con un solo clic.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

## **Comparta contenido fácilmente desde su dispositivo**

Inicie una reunión en segundos. Cualquiera, incluidos los invitados, pueden compartir contenido de forma inalámbrica en la pantalla central de sala en alta resolución. Con solo un clic en ClickShare app, desde cualquier ordenador portátil (Pc o Mac) o dispositivo móvil para una mejor integración del flujo de trabajo. O con ClickShare Button si prefiere una solución Plug & Play (se vende por separado). Sin cables, no se necesita formación.

Con total compatibilidad BYOD en una pantalla con resolución 4K, nuestra solución de presentación inalámbrica impulsa una experiencia de colaboración híbrida fácil en todas las salas de reuniones de su empresa para que su contenido resalte. Admitimos la duplicación de pantalla con Airplay, GoogleCast y Miracast. Disfrute de funciones de colaboración avanzadas como ver la pantalla de sala en su propio dispositivo o decidir lo que comparte, ya sea en pantalla completa o en una sola ventana.

## **Seguridad mejorada e integración fluida**

Diseñado para implementaciones empresariales, el C-5 de grado de TI le ofrece funciones de seguridad mejoradas (con certificación ISO27001) y una amplia gama de opciones de conectividad. Con XMS Cloud Management Platform,



disfrute de la gestión remota de unidades y análisis claros para impulsar su lugar de trabajo digital. Si tiene preguntas prácticas sobre la implementación de la red de la gama ClickShare Conference, consulte nuestro soporte técnico o póngase en contacto con su interlocutor de Barco.

### **Impulse la colaboración en su sala de conferencia fija existente**

ClickShare C-5 se puede utilizar de forma independiente o en combinación con su sala de conferencias existente. Permite las reuniones híbridas en las salas de conferencias existentes de Microsoft Teams, Zoom o Webex con el uso compartido de contenido inalámbrico simple y con un solo clic. ClickShare completa la configuración existente y hace que la colaboración híbrida fluya. Diseñado para adaptarse perfectamente a su negocio y evolucionar con él. Con flexibilidad para el futuro incorporada, es una de las inversiones más inteligentes que puede hacer en su ecosistema de sala de reunión o de conferencia.

Los SKU personalizados se aplican en la región APAC. Póngase en contacto con su proveedor para obtener más información.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****CLICKSHARE C-5**

<b>ClickShare Base Unit dimensions</b>	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr
<b>General specifications</b>	
Operating system	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz, HDMI 1.4b
Audio output	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	0
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	minimum 32
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	No
Local view & moderation	Local view of the room display only
Network connection	LAN & WiFi
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard, 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates

Generado en: 06 Jul 2021

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para obtener la información más actual.