

ClickShare CX-50

Disponible próximamente - Lleve las conferencias inalámbricas de calidad superior y la colaboración remota a sus salas de reuniones y de juntas



- **Totalmente compatible con BYOD**
- **Colaboración remota con la mayor calidad**
- **Interactividad completa y moderación (disponibles en futuras actualizaciones de firmware)**
- **Triple nivel de comunicación: su ordenador portátil, su plataforma de conferencia (UC) y cualquier tipo de periférico con USB.**
- **Cable de entrada HDMI**
- **Seguridad mejorada**
- **Conectado y gestionado a través de la nube**
- **Se entrega con dos**

La conectividad es la clave del éxito en los negocios modernos. En entorno empresarial global cada vez más interconectado, debe asegurarse de que sus equipos mantengan una colaboración estrecha de forma continuada. ClickShare CX-50 es un sistema de conferencias de calidad superior diseñado para facilitar la comunicación, que se conecta en menos de siete segundos y que permite a los usuarios participar en productivas conferencias totalmente inalámbricas, a la vez que pueden hacer presentaciones en full HD sin los inconvenientes de los cables, la conectividad o la ubicación.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Interactúe, debata, colabore con participantes remotos con una calidad de audio y vídeo superior que permite el intercambio de múltiples contenidos

Conferencias inalámbricas de calidad superior

ClickShare CX-50 le permite utilizar la herramienta de conferencia que prefiera e iniciar una reunión desde su dispositivo, proporcionando una experiencia de conferencia inmersiva con una calidad audiovisual excepcional. La conexión a los periféricos audiovisuales de la sala de conferencias mediante USB es automática, lo que significa que no tiene que dedicar su valioso tiempo a conectar las cámaras o las barras de sonido en la sala de reuniones, en la sala de conferencias o en la sala de juntas.

Decida cómo quiere colaborar

Con ClickShare CX-50, puede "organizar su propia reunión" y decidir cómo quiere



colaborar. Ofrece una amplia gama de capacidades que permiten una colaboración más efectiva en salas de reuniones de tamaño medio-grande como funciones de anotación* para que los participantes de la reunión puedan añadir comentarios a las diapositivas, funciones de pizarra* para actualizar la información en tiempo real, moderación para que los miembros del equipo controlen qué se muestra en la pantalla de la reunión y un control completo de la pantalla táctil mediante la función Touch Back del sistema ClickShare CX-50. Use el ClickShare Conference Button y la ClickShare Collaboration App (para PC, Mac y dispositivos móviles) para disfrutar de una experiencia de usuario intuitiva y uniforme.

*No todas las funciones están disponibles en el lanzamiento, estarán disponibles con futuras actualizaciones de firmware

Una experiencia intuitiva con seguridad mejorada

ClickShare CX-50 es perfecto para cualquier entorno empresarial. Con una seguridad mejorada para preservar su privacidad y su tranquilidad, ClickShare Conference se integra sin dificultades en cualquier red de TI. La plataforma XMS (Cloud) Management, mientras tanto, permite una administración de dispositivos simple y directa, así como una experiencia fácil de usar y análisis claros. Si tiene preguntas prácticas sobre la implementación de la red de la gama ClickShare Conference, consulte nuestro soporte técnico o póngase en contacto con su interlocutor de Barco.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CX-50**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 50W (max) Standby:
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz, HDMI 1.4b
Video inputs	1920x1080 @30Hz, HDMI 1.4b
Audio output	USB, SPDIF, jack, HDMI
USB	3 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Desktop & Mobile*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Touch screen support : Yes Interactivity : Yes*
Room Dock (peripheral support)	High quality
Local view & moderation	High quality*
Network connection	LAN & WiFi (dual)*
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard, 5 years coverage via SmartCare
*	* available in future firmware updates

Generado en: 06 Oct 2020

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.