

ClickShare CX-50

Disponible próximamente - Lleve las conferencias inalámbricas de calidad superior y la colaboración remota a sus salas de reuniones y de juntas



- **Totalmente compatible con BYOD**
- **Colaboración remota con la mayor calidad**
- **Interactividad completa y moderación (disponibles en futuras actualizaciones de firmware)**
- **Agnóstico: su ordenador portátil, su plataforma de conferencia (UC&C) y una amplia gama de periféricos USB.**
- **Cable de entrada HDMI**
- **Seguridad mejorada**
- **Conectado y gestionado a través de la nube**
- **Se entrega con dos Conference Buttons**

La conectividad es la clave del éxito en los negocios modernos. En entorno empresarial global cada vez más interconectado, debe asegurarse de que sus equipos mantengan una colaboración estrecha de forma continuada. ClickShare CX-50 es un sistema de conferencias de calidad superior diseñado para facilitar la comunicación, que se conecta en menos de siete segundos y que permite a los usuarios participar en productivas conferencias totalmente inalámbricas, a la vez que pueden hacer presentaciones en full HD sin los inconvenientes de los cables, la conectividad o la ubicación.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Interactúe, debata, colabore con participantes remotos con una calidad de audio y vídeo superior que permite el intercambio de múltiples contenidos

Conferencias inalámbricas de calidad superior

ClickShare CX-50 le permite utilizar la herramienta de conferencia que prefiera e iniciar una reunión desde su dispositivo, proporcionando una experiencia de conferencia inmersiva con una calidad audiovisual excepcional. La conexión a los periféricos audiovisuales de la sala de conferencias mediante USB es automática, lo que significa que no tiene que dedicar su valioso tiempo a conectar las cámaras o las barras de sonido en la sala de reuniones, en la sala de conferencias o en la sala de juntas.

Decida cómo quiere colaborar

Con ClickShare CX-50, puede "organizar su propia reunión" y decidir cómo quiere

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**CLICKSHARE CX-50**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 50W (max) Standby:
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.15 and higher. Android v11 and higher (ClickShare App) iOS 14 and higher (ClickShare App)
System requirements	For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom. Minimum: <ul style="list-style-type: none">■ Intel i3 dual-core processor■ 8GB RAM■ OS:<ul style="list-style-type: none">● Windows 10 latest build● Mojave latest build Recommended: <ul style="list-style-type: none">■ Intel i5 4-core processor■ 8GB RAM■ OS:<ul style="list-style-type: none">● Windows 10 latest build● Mac OS latest build
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Video inputs	1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	USB, SPDIF, jack, HDMI
USB	3 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	minimum 32
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**CLICKSHARE CX-50**

Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Touch screen support : Yes Interactivity : Yes
Wireless conferencing	via App or Button
Local view	High quality
Network connection	LAN & WiFi (dual)
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
*	* available in future firmware updates

Generado en: 04 Feb 2021

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.