

ClickShare CX-50

Conferencias inalámbricas premium para salas de reuniones grandes y salas de juntas



- **Totalmente compatible con BYOD**
- **Colaboración remota con Button o la aplicación de escritorio**
- **Funciona con su dispositivo, plataforma de conferencia y una amplia gama de soluciones AV**
- **Red avanzada e integración AV**
- **Seguridad mejorada, conectado y administrado en la nube**
- **Interactividad total**
- **Cable de entrada HDMI**

En el lugar de trabajo híbrido, debe asegurarse de que sus equipos estén continuamente en estrecha colaboración entre sí. ClickShare CX-50 es un sistema de sala agnóstico e inalámbrico premium diseñado para facilitar exactamente esto. Conectándose en menos de siete segundos y permitiendo a los usuarios participar en conferencias híbridas productivas y completamente inalámbricas.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Interactúe, debata, colabore con participantes remotos con una calidad de audio y vídeo superior que permite el intercambio de múltiples contenidos

Conferencias inalámbricas de calidad superior

ClickShare CX-50 ofrece conferencias inalámbricas superiores sin problemas con un solo clic. Con nuestro sistema de sala agnóstico e inalámbrico, iniciará una reunión híbrida desde su ordenador portátil, utilizando cualquier herramienta de conferencia. Sin cables, sin desorden. Todos son escuchados, todos son vistos, sin importar dónde se encuentren.

Entre, conéctese automáticamente a los dispositivos de sala como cámaras, micrófonos, altavoces, barras de sonido para una calidad AV suprema. Funciona con una gran selección de soluciones compatibles de socios y marcas globales. Haga que la colaboración híbrida fluya en grandes salas de reuniones y salas de conferencias con un solo clic.

Decida cómo quiere colaborar

Con ClickShare CX-50, puede "organizar su propia reunión" y decidir cómo quiere colaborar con sus invitados. Conéctese y juegue con el ClickShare Button y elija los



flujos de reuniones inteligentes basados en la intención con la ClickShare app para que sus reuniones sean intuitivas e interactivas.

Ofrece una amplia gama de funcionalidades que permiten una colaboración más efectiva en salas de reuniones de tamaño medio-grande como funciones de anotación para que los participantes de la reunión puedan añadir comentarios a las diapositivas, funciones de pizarra para actualizar la información en tiempo real, y un control completo de la pantalla táctil mediante la función Touch Back del sistema ClickShare CX-50. Utilice ClickShare Button y la ClickShare app para lograr una experiencia de usuario intuitiva y coherente.

¿Mejor las reuniones híbridas? ¡Sí! Con los flujos de reuniones inteligentes e intuitivos de la ClickShare App

Los flujos de reuniones inteligentes basados en la intención hacen que la experiencia de su reunión esté libre de estrés. Entre en el sala e inmediatamente verá si el sala está disponible o reservada. Conéctese automáticamente a la sala de reuniones (detección de proximidad por ultrasonidos PresentSense) o conecte un Button. ClickShare lo guía como anfitrión o participante (HostFlow). Inicie la reunión desde su calendario personal con un solo clic (Unirse con un clic). Comparta su presentación, realice un seguimiento del vídeo del participante remoto, uno junto al otro (ConferenceView). Comparta la pantalla completa o la ventana de la aplicación, mientras mantiene la pantalla de su portátil en privado para tomar notas. Al finalizar la llamada, la sala de reuniones se convierte en una pantalla de señalización digital.

Una experiencia intuitiva con seguridad mejorada

Un conjunto de funciones TI intuitivas hace que ClickShare Conference se adapte perfectamente a cualquier entorno empresarial. ClickShare Conference, que destaca por su seguridad mejorada, ofrece una integración de red avanzada en cualquier red de TI. Con la plataforma XMS Cloud Management, disfrute de la sencilla gestión remota de unidades, experiencias de usuario intuitivas y análisis claros para impulsar su lugar de trabajo digital.

Si tiene preguntas prácticas sobre las opciones avanzadas de integración AV y de red de ClickShare Conference CX-50, consulte nuestro soporte técnico o póngase en contacto con su contacto de Barco.

Puede tener ClickShare en sus salas de reuniones sin demora, gracias a los elevados niveles de inventario en todos los modelos.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CX-50**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensiones (Al x An x P)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Fuente de alimentación	Conexión 110/220 V CA estándar
consumo de potencia	Funcionamiento: 50 W (máx.) En espera:
peso	900 g
General	
Sistema operativo	Windows 10 o versiones posteriores macOS 11 (BigSur) y versiones posteriores. Android v11 y versiones posteriores (ClickShare app) iOS 14 y versiones posteriores (ClickShare app)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom. Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o Mojave Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o SO Mac última versión
Salidas de vídeo	Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b
Entradas de vídeo	1920x1080 a 30 Hz. HDMI 1.4b
Salida de audio	USB, SPDIF, conector, HDMI
conexiones	1x LAN Ethernet de 1 Gbit 1x USB tipo C 2.0 (detrás); 2x USB tipo A 2.0 (detrás); 1x USB tipo A 2.0 (delante) Salida de línea analógica en toma jack miniatura (3,5 mm), S/PDIF digital
Botones de ClickShare	2
ClickShare App	Escritorio y dispositivos móviles
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Número máximo de conexiones simultáneas (con Buttons o app): mínimo 32
Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación)	32
nivel de ruido	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el ClickShare Button y la Base Unit de ClickShare Banda de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz (DFS)
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Compatibilidad con pantalla táctil: Sí Interactividad: Sí
Conferencia inalámbrica	a través de la aplicación o Button
Vista local	Alta calidad
conexión de red	LAN y WiFi (dual)
Management and reporting	Sí
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare

Generado en: 01 Mar 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.