

wePresent WiPG-1000

Un système de présentation sans fil 1080p basique offrant un partage d'écran à partir de n'importe quel appareil



- **Mise en marche automatique pour des présentations rapides lors de réunions improvisées**
- **Compatibilité multiplateforme, idéale pour les environnements BYOD**
- **Jusqu'à 4 utilisateurs peuvent présenter simultanément en configuration fixe de l'affichage**

Le WiPG-1000 est le modèle de solution de présentation de base de la gamme de produits wePresent. Le modèle d'entrée de gamme est doté d'une multitude de fonctionnalités qui en font une solution abordable pour les salles de classe et les salles de réunion de taille petite ou normale. Le WiPG-1000 peut se connecter à votre écran via des sorties HDMI ou VGA pour offrir des présentations allant jusqu'à 1080p. Il dispose également d'une prise audio pour prendre en charge un système audio secondaire.

Présentez avec n'importe quel appareil

Dans les environnements BYOD (apportez votre équipement de communication) actuels, les présentations multiplateformes sont plus importantes que jamais. wePresent facilite la connexion de n'importe quel type d'appareil pour les utilisateurs et leur permet de présenter leur contenu facilement et rapidement sans aucune installation de logiciel. Le WiPG-1000 permet également aux utilisateurs de partager du contenu audio / vidéo à partir d'un appareil iOS en utilisant le protocole AirPlay natif d'Apple.

Des utilisateurs multiples pour des présentations simultanées

Les salles de classe et de réunion présentent des tailles variées. Afin de vous aider à gérer les environnements les plus vastes, wePresent offre des solutions de collaboration et de présentation interactives qui permettent la connexion et la participation de 64 utilisateurs. Tous les utilisateurs connectés peuvent présenter tour à tour, ce qui encourage une véritable expérience collaborative entre les divers participants. À l'aide du contrôle de la conférence, les modérateurs peuvent sélectionner n'importe quel participant connecté à partir de la file à l'écran ; jusqu'à 4 utilisateurs peuvent être sélectionnés pour participer.

Connexions et mise en réseau flexibles en toute sécurité

Le WiPG-1000 offre un point d'accès sans fil configurable. Diffusez un signal SSID sans fil supplémentaire auquel votre équipe ou vos invités peuvent se connecter. L'unité propose un système de sécurité de niveau professionnel avec cryptage des données SALSA20, paramètres de contrôle d'accès et paramètres de contrôle par IP individualisés.

Fonctionnalités intégrées pour des expériences interactives

Le WiPG-1000 dispose de ports USB intégrés pour connecter une souris Bluetooth afin d'utiliser les contrôles de la conférence à l'écran. Pour les environnements avec des écrans tactiles, le WiPG-1000 offre une prise en charge du contrôle de l'écran tactile.

Le WiPG-1000 est uniquement disponible sur le marché EMEA.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**WEPRESENT WIPG-1000**

Operating system	Windows 7, 8, 10 and above macOS X, 10.9 and above Chromebook OS 74 and above Android 4.1 and above iOS 9 and above
Native industry standard support	Apple AirPlay
Video Output	1 x HDMI 1 x VGA
Frame rate	up to 30 fps
Output resolution	up to 1080p
Connected users	up to 64
Sources	up to 4 simultaneously with fixed screen layout
Audio Outputs	HDMI analog via audio jack 3.5mm
Authentication protocol	WEP WPA / WPA2 PSK
Wireless transmission protocol	2.4G (b/g/n) / 5G (a/n) switchable
Interfaces	15 pin VGA HDMI RJ-45 USB 2.0 (x3) Reset button Stereo phone jack
Power consumption	13.6W [full load power consumption] under test conditions: · Power source : DC 5V · SW version : 2.2.3.2 · HW version : Rev.C(2016/11/07) · USB port : 0.5A load each port(totally 3 ports) · WiFi : 2.4G/11n (project four 1080p videostream) · Ethernet port : ping packet · HDMI : Output 4-in-1 screen · VGA : Output 4-in-1 screen · Phone jack : Connect to speaker
Heat dissipation	14.663 BTU/hr
Weight	780 g [with package] 260g [without package]
Dimensions	154.4 x 60.3 x 25mm [without package] 216 x 220 x 66 mm [with package]
Environmental temperature	Operation temperature: 0~40° Storage Temperature: -10 ~ +70°
Environmental humidity	Operating humidity: [90% Storage humidity: [85%RH

Crée le : 15 Jul 2019

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.