

ClickShare CSE-800

Système de présentation et de collaboration sans fil pour salles du conseil et de conférence



- Connexion sans fil à l'écran central
- Fonctions de sécurité avancées
- Jusqu'à 8 utilisateurs à l'écran simultanément
- Partage de contenu depuis un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone
- Modération, tableau noir et annotation
- Se connecte facilement aux équipements audiovisuels et informatiques existants
- 4K DCI
- Fourni avec 4 Buttons

Le CSE-800 a été conçu pour proposer l'expérience ClickShare dans les salles du conseil, les salles de réunion haut de gamme et les salles de conférence. Grâce à de nombreuses fonctionnalités uniques, notamment le partage simultané avec 8 personnes, la modération manuelle et automatique, ainsi que le mode tableau noir et les annotations, le CSE-800 est actuellement le système le plus puissant de la gamme ClickShare. Le CSE-800 a été conçu pour les déploiements en entreprise et offre des fonctionnalités de sécurité améliorées, une plus large gamme d'options de connectivité - y compris la prise en charge d'AirPlay et de Google Cast pour le contenu non HDCP - et une gestion centrale. Il suffit aux utilisateurs de brancher un appareil alimenté par USB - le bouton ClickShare - sur leur PC ou Mac et de cliquer sur le bouton pour obtenir le contenu de leur ordinateur portable sur le grand écran de la salle de réunion. Grâce à l'application ClickShare, vous pouvez aussi partager le contenu de votre ordinateur portable, de votre téléphone mobile ou de votre tablette. Assurez-vous que la dernière version du microcode est installée sur votre Base Unit pour bénéficier de la meilleure expérience avec l'application de bureau.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

La puissance de la collaboration interactive

Le CSE-800 est doté de deux sorties et entrées HDMI. Il offre ainsi une connexion directe avec l'équipement existant et s'intègre facilement aux systèmes de conférence. En outre, il permet de gérer deux écrans DCI 4K à partir d'une seule Base Unit. De plus, les deux connexions réseau permettent de se connecter séparément et simultanément à plusieurs réseaux (par exemple, des réseaux invités

ou d'entreprise). Ainsi, les utilisateurs sont mieux protégés et peuvent utiliser les systèmes plus facilement. Le CSE-800 permet à 8 personnes de se connecter et de partager du contenu sur l'écran central. Il favorise ainsi la collaboration.



La fonction de modération a été spécialement conçue pour les grandes salles où plusieurs personnes peuvent partager du contenu simultanément. Pour éviter le défilement rapide des écrans, qui rend la présentation difficile à suivre, un modérateur peut sélectionner manuellement le contenu à afficher à l'écran. Ainsi, tous les participants profitent d'une expérience optimisée. La fonction de modération peut être désactivée à tout moment. Le système repasse alors en mode de fonctionnement ClickShare normal, où le contenu est partagé d'un simple clic. Pour plus de simplicité, les fonctions de sécurité du système CSE-800 peuvent être paramétrées sur l'un des trois niveaux prédéfinis, selon les besoins et la politique de l'entreprise.

ClickShare introduit l'assistance TouchBack et l'idéation dans vos salles de conférence. Exécutez n'importe quelle application depuis votre ordinateur portable et contrôlez-la depuis l'écran. Il vous suffit de toucher l'écran pour ouvrir des présentations, partager des e-mails ou lancer une vidéo. Concentrez-vous sur le public et le contenu, au lieu de vous focaliser sur votre outil de présentation.

Ajustement parfait avec Barco UniSee

Le CSE-800 est également l'un des éléments de base du mur d'idéation Barco pour des réunions interactives et collaboratives. Associer un mur d'images LCD Barco UniSee, un cadre tactile spécifiquement conçu pour Barco UniSee et un ClickShare CSE-800 prenant en charge les annotations, le tableau noir et l'assistance TouchBack, prêt à l'emploi vous permet de créer une expérience unique et unifiée dans votre salle de réunion. Vous êtes ainsi en mesure de profiter aussi bien des fonctionnalités d'interactivité offertes par ClickShare, notre solution de collaboration sans fil, que de l'expérience de visualisation homogène de Barco UniSee, jamais vue auparavant sur des murs d'images LCD.

Le système CSE-800 a été conçu à l'aide de flux et processus certifiés ISO 27001.

Ajouter ClickShare CSE-800 à l'installation fixe de votre salle de conférence (telle qu'une salle Microsoft Teams ou Zoom) améliore l'interactivité, la productivité et la collaboration dans vos réunions Microsoft Teams et Zoom. Au-delà des conférences, il met l'accent sur la véritable collaboration.

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	2x HDMI 1.4b
Video inputs	2x HDMI 1.4b
Output resolution	4K DCI (4096x2160) @ 60Hz
Input resolutions	4K DCI (4096x2160) @ 60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay Support	iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15
Google Cast Support	Android 9, 10
Frame rate	Using HDMI inputs: Up to 60fps with one input @ 4K Up to 30fps with two inputs @ 4K* Using the ClickShare Button or Apps: Up to 30 fps @1080p
Number of sources simultaneous on screen	8 (4 per screen)
Number of simultaneous connections	64 (Button and/or App)
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app or using AirPlay / Google Cast
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/b/g/n and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHZ and 5 GHz (not all DFS channels supported. Full details can be found in the network deployment whitepaper)
Connections	2x Ethernet LAN 1Gbit 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (back); 2x USB 3.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CLICKSHARE CSE-800**

Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard Possible to extend to 5 years
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Dimensions (HxWxD)	46.2mm x 282.3mm x 206.5mm (excl. antennas) / 1.8" x 11.1" x 8.1" 146.4mm x 282.3mm x 206.5mm (incl. antennas) / 5.8"x 11.1" x 8.1"
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Normal operation: 90W under full usage 52W under normal usage (connect 2 HDMI outputs, connect 1 HDMI input, share with 4 people) ECO mode: 30W Networked standby mode: < 1W Deep standby mode: < 0.5W
Weight	2.2kg / 4.85lbs

Crée le : 07 May 2021

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.