

# ClickShare CS-100 Huddle

Wireless presentation system for huddle spaces



- Wireless connection to central screen
- Un utilisateur à l'écran
- Share from laptop, tablet or smartphone
- Sortie HDMI

Pour une meilleure collaboration dans les petites équipes. Les espaces collaboratifs sont des lieux propices à la créativité, la flexibilité, l'honnêteté et la convivialité ; vous pouvez y venir avec votre propre appareil pour partager, discuter et interagir. Simple et rapide.

C'est la raison pour laquelle Barco a créé la solution ClickShare CS-100 Huddle. With this wireless presentation system designed for spontaneous collaboration in huddle spaces, users can simply share what's on their laptop or mobile device, on the presentation screen. No cables, no set-up, no waiting to join in. Focus on what matters.

## Transformez vos espaces collaboratifs en lieux riches en coopération

La solution CS-100 Huddle permet de partager du contenu avec rapidité et créativité dans des salles de réunion et des espaces collaboratifs de petite taille. Il offre une expérience uniforme, de l'espace collaboratif à la salle de conférence. Chaque participant, invités compris, peut se connecter et partager sans formation préalable. Utilisez l'application ClickShare pour afficher du contenu sur l'écran de la salle de réunion. Make sure to have the latest firmware installed on your Base Unit to enable the best experience with the Desktop App. Ou commandez en complément le ClickShare Button pour un partage simple et enrichi.

## Parfait pour votre entreprise

Le système CS-100 Huddle est un modèle autonome équipé d'une sortie HDMI qui permet à huit utilisateurs connectés de partager du contenu à tour de rôle. Il peut également être intégré au réseau de votre entreprise et géré de manière centralisée. Vous pouvez ainsi profiter d'une expérience homogène dans un petit espace collaboratif comme dans une salle de conférence. Le système CS-100 Huddle est muni des fonctionnalités de sécurité standard de ClickShare, dont le chiffrement, la gestion d'identifiants, le protocole https et la possibilité de masquer le SSID du réseau sans fil de la Base Unit.

Le système CS-100 Huddle a été conçu à l'aide de flux et processus certifiés ISO 27001.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## CLICKSHARE CS-100 HUDDLE

### General specifications

Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI 1.2
Output resolution	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm
Frame rate	Up to 30 fps*
Number of sources simultaneous on screen	1
Number of simultaneous connections	8
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels not supported)
Connections	1x Ethernet LAN 100Mbit 1x (back) + 1x (front) USB Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm)
Noise Level	Fanless
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard
Google Cast Support	Google Cast not supported
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

### ClickShare Base Unit dimensions

Weight	600g / 1.32lbs
Dimensions (HxWxD)	205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1" x 4.5" x 1.8" (Min.)
Power consumption	Operation: 6W (typical) / 18W (max) Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)

Crée le : 11 May 2020

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).