


# Ushio 4000W DXL-40BAF/L



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Barco.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****USHIO 4000W DXL-40BAF/L**

---

Fournisseur	USHIO
Références fournisseurs	À confirmer
Heures garanties	1 400

---

Créé le : 13 Dec 2018

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).