

# ClickShare CSE-200

Système de présentation sans fil pour petites et moyennes salles de réunion



- Connexion sans fil à l'écran central
- Jusqu'à deux utilisateurs à l'écran
- Partage de contenu depuis un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone
- Fonctions de sécurité avancées
- Assistance TouchBack
- Gestion centralisée
- Fourni avec deux Buttons

La créativité est une qualité essentielle au sein d'une entreprise. Grâce à ClickShare, vos idées bénéficient de l'attention qu'elles méritent. Ce système de présentation sans fil vous permet de partager le contenu de votre ordinateur portable ou appareil mobile directement sur l'écran de présentation, en toute simplicité. Pas de câbles, pas d'installation, pas d'attente.

## Branchez-vous et faites la différence

Le système CSE-200 offre l'expérience ClickShare aux petites et moyennes salles de réunion. Tout le monde peut se connecter en un clic et partager immédiatement du contenu, même les invités. Aucune formation n'est nécessaire. Il suffit de brancher un périphérique USB (le ClickShare Button) sur un PC ou un Mac et de cliquer sur le bouton pour afficher le contenu de l'ordinateur sur le grand écran de la salle de réunion. Grâce à l'application ClickShare, vous pouvez aussi partager le contenu de votre ordinateur portable, de votre téléphone mobile ou de votre tablette. Assurez-vous que la dernière version du microcode est installée sur votre Base Unit pour bénéficier de la meilleure expérience avec l'application de bureau.

## Encourager la collaboration

Le CSE-200 a été créé pour les déploiements en entreprise et offre des fonctions de sécurité avancées, un plus grand nombre d'options de connectivité, notamment la prise en charge d'AirPlay et de Google Cast pour le contenu non HDCP, la fonction TouchBack et une capacité de gestion centrale. En permettant à deux personnes de partager simultanément du contenu, le système CSE-200 garantit une connectivité directe avec l'écran central et favorise la collaboration. Pour plus de simplicité, les fonctions de sécurité du système CSE-200 peuvent être paramétrées sur l'un des trois niveaux prédéfinis, selon les besoins et la politique de l'entreprise. Et cerise sur

le gâteau, l'API du dispositif permet d'intégrer en toute simplicité ce système au réseau de l'entreprise. ClickShare permet également d'utiliser la fonction TouchBack dans vos salles de réunion. Exécutez n'importe quelle application depuis votre ordinateur portable et contrôlez-la depuis l'écran. Il vous suffit de toucher l'écran pour ouvrir des présentations, partager des e-mails ou lancer une vidéo. Concentrez-vous sur le public et le contenu, au lieu de vous focaliser sur votre outil de présentation.

Le système CSE-200 a été conçu à l'aide de flux et processus certifiés ISO 27001.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****CLICKSHARE CSE-200**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI 1.2
Output resolution	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay Support	iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15
Google Cast Support	Android 9, 10
Frame rate	Up to 30fps*
Number of sources simultaneous on screen	2
Number of simultaneous connections	16
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app or using AirPlay / Google Cast
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels not supported)
Connections	1x Ethernet LAN 100Mbit 2x (back) + 1x (front) USB Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Noise Level	Fanless
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard Possible to extend to 5 years
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

**ClickShare Base Unit dimensions**

Dimensions (HxWxD)	205mm x 115mm x 45mm (excl. antennas) / 8.1" x 4.5" x 1.8" 205mm x 150mm x 135mm (incl. antennas) / 8.1" x 5.9" x 5.3"
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or Power over Ethernet (PoE Plus)
Power consumption	Operation: 6W (typical) / 18W (max) Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)
Weight	600g / 1.32lbs

Crée le : 25 May 2020

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).