

# FLDX 0,8 - 1,21 : 1 (EN66) Focale courte

WUXGA 0,75 - 1,13 : 1 WQXGA/4K 0,80 - 1,21 : 1 F80 : 1,12 - 1,70 : 1  
(WQXGA/4K UHD) (Le F80 requiert l'adaptateur de lentille R9801442)



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****FLDX 0,8 - 1,21 : 1 (EN66) FOCALE COURTE**

Plateformes	Pour séries de projecteurs F35, FL40, F70, F80* et F90 *requiert l'adaptateur de lentille R9801442. Ratio de projection spécifique du F80 : 1,12 -1,70 : 1 (WQXGA/4K UHD)
F/# actif	F 2.4-3,29 Diaphragme motorisé F# 2.4-6.5 avec mémoire
Rapport de zoom	1.51 Mise au point et zoom motorisés avec mémoire
Distance focale	15,98-23,99 mm
Plage de mise au point	0,7-7,0 m
Poids	3,3 kg
Poids à l'expédition	4 kg
Ratio de projection	Puce DMD WUXGA 0,75 -1,13 : 1 WQXGA 0,80 -1,21 : 1 Tolérance de taille d'image +/-2%

Crée le : 07 Feb 2019

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).