

# ClickShare C-10

Fluidifier la collaboration hybride dans les salles de réunion de moyennes et grandes dimensions



- **Compatibilité BYOD optimale**
- **Partage de contenu transparent**
- **Interactivité complète avec TouchBack, tableau noir, annotation**
- **Sécurité renforcée**
- **Connexion et gestion dans le cloud**
- **Collaborez avec le bouton ou l'application de bureau ClickShare**
- **Fourni avec un Button**

Même dans une réunion hybride, les participants peuvent être engagés, inspirés et actifs. ClickShare C-10 ajoute des fonctionnalités interactives au BYOD complet, pour faciliter les présentations sans fil dans les salles de réunion de moyennes et grandes dimensions. Cette plateforme de présentation sans fil fluidifie vos réunions hybrides d'un seul clic.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

## **Partage complet de contenu BYOD**

Avec ClickShare C-10, vous pouvez démarrer une réunion et afficher votre contenu à l'écran en quelques secondes. Quel que soit l'appareil que vous utilisez. Plug and Play avec le ClickShare Button, qui fonctionne parfaitement sur PC ou Mac. Optez pour l'intégration des flux de travail avec l'application ClickShare sur ordinateur portable, appareil mobile ou tablette. Ou mettez en œuvre le BYOD complet en résolution 4K : la duplication d'écran avec Airplay, GoogleCast et Miracast fonctionne parfaitement.

Tout le monde, y compris les invités, peut partager du contenu sans fil sur l'écran principal de la salle grâce à notre expérience de réunion en un clic. Deux utilisateurs peuvent partager côte à côte en résolution Full HD à l'écran. Aucun câble, aucun logiciel à télécharger, aucune formation nécessaire.

## **Bénéficiez de réunions interactives et créatives**

Les utilisateurs de ClickShare C-10 peuvent bénéficier de fonctionnalités interactives avancées, notamment une vue locale de l'écran de la salle, le choix de ce que vous partagez (plein écran ou une seule fenêtre), des annotations, un tableau noir et une prise en charge Touch Back qui permet aux utilisateurs de contrôler l'écran tactile dans la salle. Conçu spécialement pour rendre vos réunions plus riches et plus dynamiques. C-10 fluidifie la collaboration hybride dans vos réunions créatives, vos



séances de réflexion et vos discussions en un seul clic.

### **Sécurité renforcée et intégration transparente**

Conçu pour les déploiements en entreprise, le C-10 de qualité informatique vous propose des fonctions de sécurité avancées (certifiées ISO27001) et un grand nombre d'options de connectivité. Avec la plateforme XMS Cloud Management, vous bénéficiez de la gestion à distance des unités et d'analyses claires pour piloter votre lieu de travail numérique. Pour toute question pratique sur le déploiement sur le réseau de la gamme ClickShare Conference, consultez notre support technique ou contactez votre interlocuteur Barco.

### **Développez la collaboration dans votre salle de conférence fixe actuelle**

Le ClickShare C-10 peut être utilisé de manière autonome ou en combinaison avec votre salle de conférence existante. Il permet des réunions hybrides dans les salles de conférence Microsoft Teams, Zoom ou Webex existantes avec un partage de contenu sans fil simple d'un seul clic. ClickShare complète la configuration existante et fluidifie la collaboration hybride. Conçu pour s'adapter parfaitement à votre entreprise et pour évoluer avec elle. Offrant une réelle flexibilité face à l'avenir, elle représente un investissement des plus judicieux dans votre écosystème de salle de réunion ou de salle de conférence.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****CLICKSHARE C-10**

<b>General specifications</b>	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	minimum 32
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Yes
Room Dock (peripheral support)	No
Local view & moderation	Local view and moderation*
Network connection	LAN & WiFi
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates
<b>ClickShare Base Unit dimensions</b>	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr

Crée le : 17 Jun 2021

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).